

PHILIPS

Смартфон

S318

Темно-серый

FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM

CTS318GY2



Удобное решение с ИК-соединением. Все для вашего удобства.

Благодаря наличию инфракрасного порта смартфон Philips S318 можно использовать в качестве пульта ДУ. Аккумулятор 2500 мА*ч, основная камера 8 МП с автофокусом, фронтальная камера 5 МП и HD-дисплей 5" — ваша жизнь станет проще и интереснее.

Создан для вас

- Тонкий, опережающий моду дизайн для демонстрации вашего стиля
- Две SIM-карты для 2-х групп контактов
- Удобный поиск данных благодаря двойному режиму 4G (TDD-LTE/FDD-LTE)
- Android 7.0
- Встроенное ИК-управление позволяет легко управлять устройствами

Дополнительные возможности

- 8-мегапиксельная камера с автофокусом и вспышкой обеспечивает качественные снимки
- IPS-дисплей HD 5" обеспечивает насыщенность и четкость изображения
- 16 ГБ встроенной памяти и 2 ГБ ОЗУ для удобного использования

Особенности

Две SIM-карты



Организируйте свою жизнь — разделите контакты на 2 группы, используя два телефонных номера. С двумя SIM-картами вам не придется все время носить с собой 2 телефона.

Фотокамера 8 Мп с автофокусом и вспышкой



Мобильный телефон Philips оснащен 8-мегапиксельной камерой с автофокусом, которая позволяет делать качественные снимки. Ловите уникальные мгновения жизни — снимайте интересные моменты и важные события и с

гордостью дарите четкие снимки родным и друзьям. Встроенная вспышка поможет сделать отличные фотографии даже в условиях плохой освещенности — вы не упустите памятный момент ни днем, ни ночью.

ИК-управление

Благодаря встроенной ИК-функции мобильный телефон Philips позволяет управлять бытовыми приборами более 4000 марок и 200 000 моделей пультов ДУ с помощью приложения. Вы можете настраивать телевизор, кондиционер, DVD-плеер или лампы с нашего товара — и вам не понадобится множество пультов ДУ.

Характеристики

ОС

Android: Android 7.0

Размеры

Антенна: Встроенная

Форм-фактор: Карманный персональный компьютер

Цвет трубки: Темно-серый

Размеры трубки: 147 мм x 73,5 мм x 8,8 мм

Вес трубки: Около 158 г (с аккумулятором)

Сетевые функции

GPRS (прием + передача): Класс 12, Класс B

Частота GSM: 900, 1800 МГц

Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS), Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными сообщениями), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS, Предустановки SMS

Услуги: Обеспечение OTA (WAP;MMS), WAP 2.0, Интернет на мобильном телефоне

Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR

EDGE: Да

3G: WCDMA

Частота GSM (Основная SIM-карта): 1800, 900 МГц

Частота GSM (Дополнительная SIM-карта): 1800, 900 МГц

Частота WCDMA: 2100 МГц, 900 МГц

WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n

4G FDD-LTE: 1800 (B3), 2100 (B1), 2600 (B7), 800 (B20), 900 (B8)

4G TD-LTE: 2300 (B40), 2600 (B38)

Изображение/дисплей

Размер экрана по диагонали (в дюймах): 5,0 (дюймы)

Цвета основного дисплея: 16,7 М

Разрешение основного дисплея: 720 x 1280 пикселей

Технология основного дисплея:

TFT IPS

Емкостный сенсорный экран: Да

Создание фотоснимков

Камера: Встроенная

Вспышка: встроенная

Тип датчика изображения: CMOS

Просмотр частоты кадров: 30 кадров в секунду

Формат файла с изображениями: JPEG

Разрешение изображения: 5 Мп (2592x1944), 8М (3264x2448)

Воспроизведение фотоснимков

Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP

Вращение: с шагом 90 градусов

Слайд-шоу: Да

Видео захват

Видеоформат: 3GP

Видеоразрешение: QCIF, VGA, HD

Воспроизведение видео

Форматы сжатия: MPEG4, 3GP, MKV, MP4

Частота кадров в секунду: 30

Разрешение (пксл): 1280x720

Аудиозапись

Диктофон: Да, Технология AMR

Аудиовоспроизведение

Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR, MP3, FLAC, WAV, OGG

Звук

Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок AMR

Медианосители

Встроенная память (ОЗУ): 2 ГБ

Типы карт памяти: Micro SD

Управление памятью: Состояние памяти, Динамическое перераспределение памяти

Максимальная вместимость карты памяти: 32 ГБ

Встроенная память (ПЗУ):

16 ГБ

Пользовательская память: 11,6 ГБ доступной памяти

Комфорт

Кнопки управления: Вкл/выкл. питание, Боковые клавиши

Распределение вызовов: перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова*, Определитель номера*, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые звонки

Часы/версия: Цифровые, Мультиязычные часы

Простота навигации: Сенсорный экран

Удобство использования: Мигающие индикаторы, Специальный разъем для гарнитуры, Графический интерфейс пользователя, режим Handsfree, «горячие» клавиши, Режим полета, виброрежим, C двумя SIM-картами, Экранная заставка

Игры и приложения: Будильник, Калькулятор, Календарь, Секундомер, Таймер обратного отсчета, ПО Document Viewer, Редактор фотографий, Виджет, Диспетчер файлов, Фонарик, Мировое время

Язык интерфейса пользователя: Английский, Румынский, Русский, Украинский

Мультимедиа: FM-радио

Управление персональной информацией:

Временные зоны, Интеллектуальная телефонная книга, Мультиязычные часы, Список заданий

Персональные/пользовательские настройки:

Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии, Заставка, Мелодии звонков

Ввод текста: предиктивный ввод текста

Вибровывод:

Да

Регулировка громкости: Да

GPS

Встроенный GPS-приемник: Да

Поддержка A-GPS: Да



* Характеристики указаны для аккумулятора после полной первоначальной зарядки. Тестирование проводилось в лабораторных условиях с выключенными функциями Bluetooth и Wi-Fi. Фактические показатели зависят от поставщика сетевых услуг и режима использования.

* Карта памяти MicroSD не входит в комплект.

* Все изображения представлены только в качестве примера. Фактические характеристики, такие как цвета и экранные меню, могут отличаться от представленных на рисунках.

* Указанные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.