

# PHILIPS

Gőzölős vasaló

Azur

50 g/perc folyamatos  
gőzkibocsátás

210 g gőzlövet

SteamGlide Plus vasalótalp



GC4543/30



## A gőzölési teljesítmény garantált

A továbbfejlesztett Quick Calc Release rendszerünkkel

Az innovatív kialakításnak köszönhetően a vízkődarabkák könnyen összetörnek, és automatikusan a kivethető vízkőtartályba kerülnek. A vízkő kevesebb mint 15 másodperc alatt könnyedén kiöblíthető, ami tartósan nagyszerű eredményt biztosít.

### Gyorsabb vasalás és hatékony teljesítmény

- Akár 210 g-os gőzlövet az igazán makacs gyűrődések ellen
- A 2500 W-os teljesítmény gyors felmelegedést és kiváló hatékonyságot biztosít
- Akár 50 g/perc gőzkibocsátás a gyűrődések leghatékonyabb eltávolításához

### Kényelmes vasalás

- A Quick Calc Release rendszer megkönnyíti a vasaló tisztán tartását

### Minden textílián könnyedén siklik

- A SteamGlide Plus vasalótalp bármilyen textílián könnyedén siklik

# Fénypontok

## Akár 210 grammos gőzlövet

Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.

## 2500 W

Gyors felmelegedést és erős teljesítményt biztosít a gyors vasalás érdekében

## Akár 50 g/perc folyamatos gőz



Az akár 50 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

## A Quick Calc Release funkció



Quick Calc Release a vasaló könnyű tisztításáért és a hosszan tartó gőzteljesítményért

## SteamGlide Plus vasalótalp



Exkluzív SteamGlide Plus vasalótalpunk minden anyagon páratlan siklási teljesítményt nyújt. Tapadásmentes, karcmentes és könnyen tisztítható.

# Műszaki adatok

## Technológia

Minden vasalható ruhaanyaghoz

## Gyors gyűrődéseeltávolítás

Folyamatos gőzkibocsátás: 50 g/perc

Energiaellátás: 2500 W

Használatra kész: 2 perc

Gőzlövet: 210 g

Feszültség: 240 V

Vízpermet

## Egyszerű használat

Vasalótalp siklási teljesítménye: 3 csillag

Vasalótalp neve: SteamGlide Plus

Beépített hálózati csatlakozó

Hálózati kábel hossza: 2 m

Válassza ki a gőzszintet a fogantyún

A vasalótalp karcállósága: 4 csillag

Csapvízzel is használható

Cseppzáró rendszer

## Vízkömentesítés

Vízkömentesítés és tisztítás: A Quick Calc Release funkció

## Méret és súly

Méret csomagolással együtt (Szé x Ma x Mé):

13,7x16,7x33,2 cm

Termék méretei (Szé x Ma x Mé):

12,88x15,33x31,95 cm

Teljes súly csomagolással együtt: 1,791 kg

Vasaló súlya: 1,552 kg

Vasaló + talp súlya: 1,569 kg

## Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

## Zöld hatékonyság

Termécsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított papír

