

PHILIPS

Světlomety pro
motocykly

X-tremeVision Moto

Typ žárovky: H4

Balení: 1 kus

12 V, 60/55 W

Více světla



12342XV+BW



Bezpečný pocit, bezpečná jízda

Až o 130 % vyšší jas

Žárovky Philips X-tremeVision Moto byly vyrobeny pomocí nejmodernější technologie, zaručují maximální výkon i bezpečnost a nabízejí až o 130 % vyšší jas pro řidiče, kteří chtějí vidět dále.

Až o 130 % vyšší jas na silnici

- Až o 130 % jasnější světlo na silnici

Optimalizovaný design pro lepší výkon

- Optimalizovaná životnost a výdrž

Maximální jas na silnici

- Intenzivnější světelný paprsek na silnici pro váš motocykl

Extrémně odolný světlomet vysoké kvality

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE
- Preferovaná volba velkých motocyklových výrobců

Přednosti

Až o 130 % vyšší jas

Díky vylepšené geometrii vlákn a použití jedinečného složení plynu poskytují světlomety X-tremeVision Moto až o 130 % jasnější světlo na silnici.

Dobrá životnost a výdrž

Žárovky Philips X-tremeVision Moto byly navrženy za použití špičkové technologie. Žárovky se plní jedinečným složením plynů, které snižuje opotřebení světelného vlákna, čímž se zvyšuje jejich odolnost a prodlužuje životnost.

Intenzivnější světlo na silnici

Motocyklové žárovky X-tremeVision vycházejí z nejmodernější technologie designu vláken a optimalizované geometrie a jsou navrženy pro vysoký výkon. Jasně bílé světlo se promítá tam, kde je nejvíce potřeba – na silnici před vámi. Díky tomu uvidíte dál a můžete rychleji reagovat, když někdo znenadání vkročí nebo vjede do vašeho jízdního pruhu.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což snižuje riziko prasknutí. Žárovky

Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky dokáže křemičité sklo UV produkovat intenzivnější světlo. A intenzivnější světlo znamená lepší zážitek z jízdy bez ohledu na to, jak tmavá je cesta před vámi.

Homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Všechny naše výrobky jsou pečlivě testovány, kontrolovány a certifikovány (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Volba výrobců

Již přes 100 let jsou žárovky Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále přináší technologické inovace, z nichž se stal standard moderních vozidel. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Údaje na obalu

EAN1: 8719018000569

EAN3: 8719018000576

Typ balení: BW

Charakteristika světla

Teplota barev: Až 3 500 K

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více světla

Popis výrobku

Řada: X-tremeVision Moto

Technologie: Halogenové

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla

Typ: H4

Homologace ECE: Ano

Základna: P43t-38

Označení: 12342XV+BW

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 60/55 W

Informace pro objednávání

Objednací kód: 00056930

Zadání obj.: 12342XV+BW

Informace na obalu výrobku

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Množství v balení: 1

Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 34,4

Výška [cm]: 12,9

Délka [cm]: 9,5

Čistá hmotnost jednoho kusu [g]: 22

Šířka [cm]: 4,9

Informace na vnějším balení

Celková hmotnost jednoho kusu [kg]: 0,462

Výška [cm]: 13

Délka [cm]: 25,5

Šířka [cm]: 19

