



Philips LED  
Foco

4,5 W (50 W)

GU5.3  
Blanco frío  
No regulable

046677466930

Ilumin. realzadora duradera c/ un rayo de luz brillante y enfoc.

Cree un ambiente fresco y energizante

Los LED Mini reflectores de Philips proporcionan un rayo luminoso focalizado, una larga duración y ahorro de energía significativo.

**Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas**

- Luz instantánea al encenderse

**Elija una solución sostenible**

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

**Cree la luz adecuada para su hogar**

- Perfecto para la iluminación decorativa

**PHILIPS**

Foco  
4,5 W (50 W) GU5.3, Blanco frío, No regulable

## Especificaciones

### Características del foco

- Forma: MR16
- Tapa/Adaptador: GU5.3
- Con atenuador: NO
- Voltaje: 100 - 240 V
- Potencia: 4,5
- Potencia equivalente: 50

### Características de la luz

- Salida luminosa: 400 lumen
- Ángulo del rayo de luz: 36 grado
- Color: Blanco frío
- Temperatura color: 6500 K
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Hora de inicio: < 0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz:

- Luz completa al instante
- Intensidad nominal del rayo de luz central: 750 cd

### Duración

- Vida útil de la lámpara: 15000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50000
- Factor de mantenimiento de lumen: 0.7

### Dimensiones del foco

- Alto: 49 mm
- Ancho: 51 mm

### Otras características

- Contenido de mercurio: 0 mg
- Factor de energía: 0,4
- Corriente de la lámpara: 80-50 mA

046677466930

## Destacados

### Encendido instantáneo



No es necesario esperar: las bombillas LED de Philips proporcionan su máximo nivel de brillo inmediatamente al encenderlas. Simplemente voltee el interruptor para dar máximo brillo a su habitación, al instante y sin demoras.

### Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

### Perfecto para la iluminación decorativa



Iluminación moderna con una potencia lumínica (36 grados) de ángulo ancho familiar, este LED mini reflector es apropiado tanto para la iluminación decorativa como para fines generales. Puede ser utilizado en plafones y accesorios de luces de riel y es ideal para uso en cocinas, islas de cocina e iluminación de salas y comedores.



Fecha de publicación  
2018-12-30

Versión: 2.0.1

12 NC: 9290 012 74811

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)