

Philips LED  
Réflecteur

13,5 W  
E26  
Vert

046677473730



## Éclairage à DEL durable à faisceau lumineux fin

Oubliez le casse-tête des remplacements d'ampoules

Cette lampe à DEL orientable projette un fin faisceau de lumière blanche et chaude. Elle constitue une solution idéale pour remplacer les traditionnelles lampes réflecteurs

### Champs d'application

- Idéale pour un éclairage d'appoint

### À allumage instantané

- Lumière instantanée à l'allumage

### La lumière au-delà de l'illumination

- Une technologie à DEL simple au quotidien

### Éclairage à DEL agréable et apaisant pour vos yeux

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

**PHILIPS**

Réflecteur  
13,5 W E26, Vert

## Caractéristiques

### Idéale pour un éclairage d'appoint

Cet éclairage directionnel à DEL GU10 fournit un faisceau fin de lumière vive, parfait pour créer de la profondeur avec un éclairage d'appoint.

### Une technologie à DEL simple au quotidien



L'ampoule à DEL de tous les jours de Philips constitue le choix idéal pour tous vos besoins de base en matière d'éclairage. Elle offre la lumière magnifique et la performance fiable auxquelles vous vous attendez d'un produit à DEL, le tout à prix avantageux.

### À allumage instantané



Aucune attente nécessaire : les ampoules à DEL Philips produisent leur pleine luminosité dès l'allumage. Actionnez simplement l'interrupteur pour que l'ampoule éclaire immédiatement la pièce à son plein potentiel. Aucune attente nécessaire, ni aucun éclairage graduel.

### Ampoules à DEL émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il vacille. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

046677473730

## Spécifications

### Caractéristiques de l'ampoule

- Color/Douille: E26
- Intensité réglable: Non
- Forme: Réflecteur
- Tension: 120 V
- Puissance: 13,5 W

### Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 132 mm
- Largeur: 122 mm

### Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 10000
- Durée de vie de la lampe: 10950 heure(s)
- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 11 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 0,7

### Caractéristiques de la lumière

- Couleur: Vert
- Temps de mise en service (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée
- Temps d'amorçage: <0,5 s

### Autres caractéristiques

- Teneur en mercure: 0 mg
- Courant de la lampe: 165 mA
- Facteur de puissance: 0,5

### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 10950 heure(s)
- Puissance nominale: 13,5 W



Date de publication  
2018-12-14

Version: 1.0.1

12 NC: 9290 013 95797

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Conçu pour le confort de vos yeux. Visitez le site [www.philips.com/eyecomfort](http://www.philips.com/eyecomfort) pour en savoir plus sur le clignotement, la lumière stroboscopique et d'autres critères ou détails liés au produit.