

„Philips“ Signage Solutions
Jutiklinis ekranas „Multi-Touch“

10 col.

Naudojant „Android“
„Multi-touch“

SignageSolutions

10BDL3051T

Didelis poveikis

Mažas jutiklinis ekranas „Multi-Touch“.

Nuo reklaminės lentynos iki kelių nurodančio ženklavimo – šis itin aiškiai rodantis išmanusis ekranas „Multi-Touch“ yra tobulas, kai erdvė labai vertinama. Universalus „viskas viename“ sprendimas. Turinį paprasta valdyti nuotoliniu būdu. Dėl per eternetą teikiamo maitinimo galima lanksčiai išdėstyti

Nuostabus vaizdas. Reaguojantis jutiklinis ekranas.

- Savaiminio diegimo, 5 taškų, jutiklinis ekranas „Multi-Touch“
- Aiškus kontrastas. Geras įskaitomumas
- Įmontuota kamera ir garsiakalbiai
- „Android SoC“ procesorius. Vietinės ir internetinės programos

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- Paprastas diegimas su „PoE+“ technologija
- „CMND & Deploy“. Įdiekite ir paleiskite programas nuotoliniu būdu
- Valdykite, stebėkite ir prižiūrėkite su „CMND & Control“
- „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį

Universalios sistemos sprendimas

- Programa „TeamViewer Host“. Nuotolinis valdymas ir dalijimasis ekranu
- Vidinė atmintis. Įkelkite turinį, kad galėtumėte jį akimirksniu paleisti
- Lygus, lengvai valomas, berėmis paviršius
- Pritaikomas montavimas: vertikaliai, horizontaliai ir ant stalo

PHILIPS

Jutiklinis ekranas „Multi-Touch“
10 col. Naudojant „Android“, „Multi-touch“

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 10,1 col. in / 25,6 cm
- Skiriamoji ekrano geba: 1280 x 800
- Optimali geba: 1280 x 800
- Ryškumas: 300 cd/m²
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 800:1
- Kraštinių santykis: 16:10
- Atsako laikas (tipinis): 30 ms
- Stebėjimo kampas (H / V): 170 / 170 laipsniai
- Ekranas spalvos: 262 tūkst.
- Operacinė sistema: „Android“ 4.4.4

Sąveika

- Technologija „Multi-Touch“: Numatoma talpinė
- Jutikliniai taškai: 5 vienalaikiai jutikliniai taškai
- Apsauginis stiklas: 0,7 mm grūdintas apsauginis stiklas

Prijungimo galimybė

- Vaizdo išvestis: HDMI
- Garso išvestis: Išorinė garsiakalbio jungtis
- Išorinis valdymas: RJ45
- Kitos jungtys: USB, „Micro SD“

Patogumas

- Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas (24/7)
- Valdomas tinklu: RJ45, „Wi-Fi“
- Vaizdo rodymas: Pažangus spalvų valdymas
- Ekranas užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas, mažas ryškumas
- Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Atmintis: 8 GB „eMMC“

Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 261 x 167,2 x 29 mm
- Gaminio svoris: 0,71 kg
- VESA tvirtinimo įranga: 75 x 75
- Gaminio svoris (svarais): 1,57 svarų
- Rinkinio matmenys coliais (W x H x D):

- 10,28 x 6,58 x 1,14 in
- Rėmo plotis (K / D, V / A): 19,77 (K / D), 13,56 (V / A) mm

Garsas

- Integruoti garsiakalbiai: 2 x 2 W

Eksploatavimo sąlygos

- Temperatūros diapazonas (darbinės): 5–40 °C
- Santykinė drėgmė: 20–80 %
- MTBF: 50,000 val.
- Aukštis: 0–3000 m
- Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Maitinimas

- Elektros energija: NS 12 V +/- 5 %, 1,5 A, „PoE“ = 24 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
- Suvartojimas (tipinis): 6 W

Priedai

- Pridedami priedai: Greitos pradžios vadovas, Stalnis stovas, USB laidas, Nuolatinės srovės adapteris, HDMI laidas, Maitinimo laido kištukas, Silikono stovas

Kita

- Ekranas meniu kalbos: arabų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, lenkų, ispanų, turkų, rusų, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, danų, olandų, suomių, norvegų, portugalų, švedų
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CB, CE, RoHS, FCC, A klasė, UL
- Garantija: 3 metų garantija

Multimedijos programos

- USB atkūrimas, garsas: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA
- USB atkūrimas, vaizdas: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB atkūrimas, vaizdo įrašas: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM

10BDL3051T/00

Ypatybės

Naudojant „Android“

Valdykite ekraną interneto ryšiu. Su „Android“ veikiančs „Philips“ itin kokybiški ekranai yra optimizuoti „Android“ prietaisams skirtoms programoms, o internetines programas taip pat galite diegti tiesiai ekrane. Su nauja „Android“ OS užtikrinsite, kad programinė įranga būtų saugi ir jos specifikacijos ilgiau išliktų naujausios.

Įmontuota kamera ir garsiakalbiai

Dėl įmontuotos kameros ir garsiakalbių šis mažas jutiklinis ekranas yra tikrai universalus išmanusis sprendimas. Naudokite jį mažmeninės prekybos auditorijai vertinti, įėjusių žmonių skaičiaus analizei ir kitiems tikslams. Pasinaudokite „Android“ dirbtinio intelekto programų galia tiksliniam turiniui rodyti. Arba tiesiog naudokite ekraną vaizdo konferencijose.

„Power over Ethernet“ („PoE+“)

Pastatykite profesionalų „Philips“ ekraną praktiškai bet kur. Su „PoE+“ galia ir duomenys bus perduodami ekranui naudojant vieną etherneto laidą. Jums nereikės maitinimo lizdo, tačiau maitinimo adapteris yra, jei norėtumėte įjungti į lizdą.

Vidinė atmintis

Išsaugokite ir paleiskite turinį be nuolatinio išorinio leistuvo. Profesionaliam „Philips“ ekrane yra vidinė atmintis, kurią naudodami galite įkelti mediją į ekraną, kad galėtumėte akimirksniu paleisti. Be to, vidinė atmintis veikia kaip talpykla transliuojant internetu.

„CMND & Create“



Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

„CMND & Control“



Paleiskite ekraną tinklų per vietinę (LAN) jungtį. Su „CMND & Control“ atliksite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar esate atsakingas už vieną, ar už 100 ekranų.




LED



Plug & Play
Multi-Touch



SmartPower



Išleidimo data 2020-09-01

Versija: 7.0.2

12 NC: 8670 001 40632
EAN: 87 12581 74155 6

© 2020 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com