

Philips Signage Solutions
Zaslon na večkratni dotik

10"

S sistemom Android
Večkratni dotik

SignageSolutions

10BDL3051T

Močan učinek

Majhen zaslon na večkraten dotik.

Kjer prostora ni veliko, je ta izjemno jasen pametni zaslon na večkraten dotik idealna izbira, od reklam na policah do iskanja poti. Vsestranska rešitev vse v enem za enostavno oddaljeno upravljanje vsebine. Tehnologija Power-over-Ethernet omogoča prožnost pri namestitvi.

Vrhunska slika. Odziven zaslon na dotik.

- Zaslon na 5-točkovni dotik za takojšnjo uporabo
- Izjemen kontrast. Visoka berljivost
- Vgrajena kamera in zvočniki
- Procesor Android SoC. Izvirne in spletne aplikacije

Enostavna nastavitvev. Popoln nadzor.

- Enostavna namestitvev s tehnologijo PoE+
- CMND & Deploy. Oddaljena namestitvev in zagon aplikacij.
- Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
- CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.

Vsestranska sistemska rešitev

- Aplikacija TeamViewer Host. Oddaljeno upravljanje in skupna raba zaslona
- Notranji pomnilnik. Naložite vsebino za takojšnje predvajanje
- Ploska površina brez okvira, ki se enostavno čisti
- Prilagodljiva namestitvev na steno: pokončna, ležeča in namizna postavitev

PHILIPS

Specifikacije

Slika/zaslon

- Diagonalna velikost zaslona: 10,1" palec / 25,6 cm
- Ločljivost zaslona: 1280 x 800
- Optimalna ločljivost: 1280 x 800
- Svetlost: 300 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 800:1
- Razmerje stranic: 16:10
- Odzivni čas (običajno): 30 ms
- Zorni kot (H / V): 170 / 170 stopinja
- Barve zaslona: 262 tisoč
- Operacijski sistem: Android 4.4.4

Interaktivne vsebine

- Tehnologija večkratnega dotika: Projicirna kapacitivnost
- Točke na dotik: 5 sočasnih točk na dotik
- Projicirno steklo: 0,7-mm kaljeno varnostno steklo

Povezljivost

- Video izhod: HDMI
- Avdio izhod: Priključek za zunanji zvočnik
- Zunanji nadzor: RJ45
- Ostali priključki: USB, micro SD

Priročnost

- Namestitvev: Ležeče (24/7), Pokončno (24/7)
- Upravljanje prek omrežja: RJ45, WiFi
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Pomnilnik: 8 GB eMMC

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 261 x 167,2 x 29 mm
- Teža izdelka: 0,71 kg
- Podstavek VESA: 75 x 75
- Teža izdelka (lb): 1,57 lb
- Dimenzije naprave v palcih (Š x V x G): 10,28 x 6,58 x 1,14 palec
- Širina obrobe (L/D, V/D): 19,77 (L/D), 13,56 (V/D)

mm

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 2 W

Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 5~40 °C
- Relativna vlažnost: 20~80 %
- MTBF: 50.000 ur
- Nadmorska višina: 0~3000 m
- Temperat. razpon (shranjevanje): -20~60 °C

Napajanje

- Omrežno napajanje: 12 V DC +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Poraba (običajna): 6 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Namizno stojalo, Kabel USB, Napajalnik, kabel HDMI, Napajalni vtič, silikonsko podnožje

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, Poljščina, Španščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Danščina, Nizozemščina, Finščina, Norveščina, Portugalsščina, Švedščina
- Zakonske odobritve: CB, CE, RoHS, FCC, razred A, UL
- Garancija: 3 leta garancije

Večpredstavnostne aplikacije

- Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA
- Predvajanje slike z USB-ja: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Predvajanje videa z USB-ja: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM

Značilnosti

S sistemom Android

Upravljajte zaslon prek internetne povezave. Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Novi operacijski sistem Android zagotavlja, da programska oprema ostane varna in dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.

Vgrajena kamera in zvočniki

Z vgrajeno kamero in zvočniki je ta majhen zaslon na dotik resnično vsestranska, pametna rešitev. Uporabljate ga lahko za meritve vedenja kupcev na področju trgovine, analizo gibanja kupcev in več. Izkoristite zmogljivost aplikacij Android AI za prikaz ciljne vsebine. Ali pa zaslon preprosto uporabite za video konferenco.

Power over Ethernet (PoE+).

Profesionalen zaslon Philips lahko postavite skoraj kamor koli. Tehnologija PoE+ omogoča, da se zaslon napaja in prejema podatke preko enojnega ethernetnega kabla. Ne potrebujete električne vtičnice, če pa želite električno povezavo, je priložen tudi napajalni vmesnik.

Notranji pomnilnik

Shranite in predvajajte vsebino, pri čemer ne potrebujete stalnega zunanjega predvajalnika. Vaš profesionalen zaslon Philips ima notranji pomnilnik, ki vam omogoča nalaganje medije v zaslon za takojšnje predvajanje. Notranji pomnilnik deluje tudi kot predpomnilnik za spletno pretakanje.

CMND & Create



Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljani na objavo v trenutku.

CMND & Control



Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.




LED



Plug & Play
Multi-Touch



SmartPower



Datum izdaje 2020-09-01

Različica: 7.0.2

12 NC: 8670 001 40632
EAN: 87 12581 74155 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com