

Philips Signage Solutions
Multipekskärm

10 tum

Drivs av Android
Multipekning

SignageSolutions

10BDL3051T

Stor effekt

Liten multipekskärm.

Denna tydliga och smarta multipekskärm är perfekt när utrymmet är begränsat för allt från reklam till skyltning. Det är en mångsidig allt-i-ett-lösning där innehållet är lätt att fjärrhantera. Power-over-Ethernet möjliggör flexibel placering

Suverän bild. Responsiv pekskärm.

- Plug-and-play 5-punkters multipekskärm
- Skarp kontrast. Hög läsbarhet
- Inbyggd kamera och inbyggda högtalare
- Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Enkel installation med PoE+-teknik
- CMND & Deploy. Fjärrinstallera och fjärrstarta appar
- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

Mångsidig systemlösning

- TeamViewer Host-appen. Fjärrkontroll och skärmdelning
- Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning
- Platt yta utan infattning som är lätt att rengöra
- Flexibel montering: porträtt, landskap och på bord

PHILIPS

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 10,1 tum tum / 25,6 cm
- Skärmapplösning: 1280 x 800
- Optimal upplösning: 1280 x 800
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 800:1
- Bildförhållande: 16:10
- Svarstid (medel): 30 ms
- Beträktningsvinkel (h / v): 170 / 170 grader
- Antal färger: 262 000
- Operativsystem: Android 4.4.4

Interaktivitet

- Multipektteknik: Projicerad kapacitiv
- Tryckpunkter: 5 samtidiga tryckpunkter
- Skyddsglas: 0,7 mm härdat säkerhetsglas

Anslutningar

- Video output (Videoutgång): HDMI
- Ljudutgång: Extern högtalaranslutning
- Extern kontroll: RJ45
- Andra anslutningar: USB, Micro-SD

Bekvämlighet

- Placering: Liggande (24/7), Stående (24/7)
- Nätverksstyr: RJ45, WiFi
- Bildkvalitet: Avancerad färgkontroll
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Minne: 8 GB EMMC

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):
261 x 167,2 x 29 mm
- Produktvikt: 0,71 kg
- VESA-montering: 75 x 75
- Produktvikt (i lbs): 1,57 lb
- Apparatsstorlek i tum (B x H x D):
10,28 x 6,58 x 1,14 tum
- Infattningsbredd (V/H, T/B): 19,77 (V/H), 13,56 (T/B)

B) mm

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 2 W

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 5 ~ 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 timmar
- Höjd: 0 ~ 3 000 m
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Effekt

- Nätström: DC12V + /- 5 %, 1,5 A, PoE=24 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Förbrukning (medel): 6 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Bordsställning, USB-kabel, DC-strömadapter, HDMI-kabel, Nätkontakt, Silikonfot

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polera, Spanska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Danska, Nederländska, Finnish, Norska, Portugisiska, Svenska
- Myndighetsgodkännande: CB, CE, RoHS, FCC, klass A, UL
- Garanti: 3 års garanti

Multimedietillämpningar

- USB-uppspelning, ljud: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA
- USB-uppspelning, bild: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB-uppspelning, video: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM

Funktioner

Drivs av Android

Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android-operativsystem ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

Inbyggd kamera och inbyggda högtalare

Den inbyggda kameran och de inbyggda högtalarna gör den här lilla pekskärmen till en mångsidig smart lösning. Använd den för publikmätning i detaljhandeln, väntetidsanalyser med mera. Utnyttja kraften i Android AI-appar för att visa riktat innehåll. Eller använd skärmen för videokonferenser.

PoE+ (Power over Ethernet).

Du kan placera din Philips Professional Display nästan var som helst. Med PoE+ kan ström och data överföras till skärmen med en enda Ethernet-kabel. Du behöver inget eluttag, men en nätadapter medföljer också om du skulle vilja använda det.

Internminne

Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

CMND & Create



Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.




LED



Plug & Play
Multi-Touch



SmartPower



Publiceringsdatum
2020-09-01

Version: 7.0.2

12 NC: 8670 001 40632
EAN: 87 12581 74155 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com