

Philips Signage Solutions
Multi-Touch-näyttö

10"

Android-järjestelmällä
Multi-touch

SignageSolutions

10BDL4151T

Suuri vaikutus

Pieni Multi-Touch-näyttö.

Erittäin tarkka Multi-Touch Smart -näyttö sopii hyllymainontaan tai opasteeksi paikoissa, joissa tilaa on niukasti. Monikäyttöisen all-in-one-ratkaisun sisältöä voi helposti hallita etänä, ja se on helppo sijoittaa Power-over-Ethernet-tekniikan ansiosta

Erinomainen kuvanlaatu. Kosketusnäyttö.

- Android 7 SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset
- Plug-and-play 5 kosketuskohdan Multi-Touch-näyttö
- Terävä kontrasti. Helppolukuinen
- Kiinteä kamera ja kaiuttimet

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- PoE+-tekniikka helpottaa asennusta
- CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä
- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

Monikäyttöinen järjestelmäratkaisu

- TeamViewer Host -sovellus. Etäohjaus ja näytön jakaminen
- Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten
- Litteä ja helposti puhdistettava, reunaton pinta
- Vaihdeettava asennustapa: pysty, vaaka tai jalusta

PHILIPS

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 10,1" tuumaa / 25,6 cm
- Näytön resoluutio: 1280 x 800
- Erinomainen tarkkuus: 1280 x 800
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kontrastisuhte (tav.): 800:1
- Kuvasuhde: 16:10
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms
- Katselukulma (v / p): 160 / 160 astetta
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- Käyttöjärjestelmä: Android 7.1

Vuorovaikutteisuus

- Monikosketustekniikka: Projisoitu kapasitiivinen
- Kosketuskohdat: 5 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
- Suojalasi: 0,7 mm:n karkaistu turvalasi

Liitännät

- Videolähtö: HDMI
- Äänilähtö: Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
- Ulkoinen ohjaus: RJ45
- Muut liitännät: USB, micro SD

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasuunta (24/7), Pystysuunta (24/7)
- Ohjattavissa verkon kautta: RJ45, Wi-Fi
- Kuvanlaatu: Kehittyneet värienhallinta
- Näytönsäästötoiminnot: Vähäinen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Muisti: 2 Gt:n DDR3 / 8 Gt:n eMMC

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 261 x 167,2 x 29 mm
- Laitteen paino: 0,71 kg
- VESA-kiinnitys: 75 x 75
- Laitteen paino (lb): 1,57 lb

- Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 10,28 x 6,58 x 1,14 tuumaa
- Näytön reunan leveys (V/O, Y/A): 19,77 (V/O), 13,56 (Y/A) mm

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 2 W

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 5 ~ 40 °C
- Suhteellinen kosteus: 20–80 %
- MTBF: 50 000 tuntia
- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Varastointilämpötila: -20...60 °C

Virta

- Verkkovirta: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Virrankulutus (tav.): TBD W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, Pöytäjalusta, USB-johto, Verkkolaite, HDMI-kaapeli, Virtapistoke, Silikonitassu

Yleistä

- Näyttökielet: arabia, englantia, ranska, saksa, italia, japani, puola, espanja, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), tanska, hollanti, suomi, norja, portugali, ruotsi
- Sääntöstenmukaiset hyväksynyt: CB, CE, RoHS, FCC, luokka A, UL
- Takuu: 3 vuoden takuu

Multimediasovellukset

- USB-toisto, ääni: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA
- USB-toisto, kuva: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB-toisto, video: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM

Kohokohdat

Android-järjestelmällä

Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Kiinteän ajastimen avulla voit käynnistää sovelluksia ja sisältöä kellonajan mukaan.

Kiinteä kamera ja kaiuttimet

Kiinteän kameran ja kaiuttimien ansiosta tämä pieni kosketusnäyttö on todella monipuolinen ja älykäs ratkaisu, joka sopii moniin tarkoituksiin. Voit näyttää kohdistettua sisältöä hyödyntämällä Android-tekoälysovelluksia tai käyttää näyttöä esimerkiksi videoneuvotteluissa.

Power over Ethernet (PoE+).

Philipsin ammattilaistason näytön voi sijoittaa lähes mihin tahansa. PoE+-tekniikkaa hyödyntävässä näytössä tiedon ja virran siirtoon käytetään Ethernet-kaapelia. Pistorasiaa ei tarvita, mutta mukana toimitetaan verkkolaite, jotta voit käyttää verkko-liitäntää.

Sisäinen muisti

Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

CMND & Create



Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.




LED



Plug & Play
Multi-Touch



SmartPower



Julkaisupäivä 2020-11-26

Versio: 6.0.1

12 NC: 8670 001 58421
EAN: 87 12581 75733 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com