

Philips Signage Solutions
Flerberøringsskjerm

10"

Drevet av Android
Multi-touch

SignageSolutions

10BDL4151T

Stor innvirkning

Liten Multi-Touch-skjerm.

Fra reklamevisning til instruksjoner – denne sylskarpe Multi-Touch Smart-skjermen er perfekt med tanke på plassbruk. En allsidig alt-i-ett-løsning med innhold som enkelt kan administreres eksternt. Power-over-Ethernet muliggjør fleksibel plassering

Enestående bilde. Responsiv berøringsskjerm.

- Android 7 SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- Plug-and-play 5-punkts Multi-Touch-skjerm
- Skarp kontrast. Høy leselighet
- Innebygd kamera og innebygde høyttalere

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Enkel installasjon med PoE+-teknologi
- CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt
- CMND & Control. Styr, overvåk, vedlikehold
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

Allsidig systemløsning

- TeamViewer Host-app. Fjernkontroll og skjermdeling
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.
- Rammefri overflate som er flat og enkel å rengjøre
- Fleksibel montering: stående, liggende og på bordet

PHILIPS

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 10,1" tommer / 25,6 cm
- Paneloppløsning: 1280 x 800
- Optimal oppløsning: 1280 x 800
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 500 : 1
- Sideforhold: 16:10
- Svartid (typisk): 30 ms
- Visningsvinkel (h / v): 160 / 160 grader
- Skjermfarger: 16,7 millioner
- Operativsystem: Android 7.1

Interaktivitet

- Multi-touch-teknologi: Projected capacitive
- Berøringspunkter: Fem samtidige berøringspunkter
- Beskyttelsesglass: 0,7 mm herdet sikkerhetsglass

Tilkoblingsmuligheter

- Videoutgang: HDMI
- Lydutgang: Ekstern høyttalerkontakt
- Fjernstyring: RJ45
- Andre tilkoblinger: USB, micro SD

Anvendelighet

- Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Kan kontrolleres via nettverket: RJ45, WiFi
- Bildeytelse: Avansert fargekontroll
- Skjermsparefunksjoner: Lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Minne: 2 GB DDR3 / 8 GB eMMC

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 261 x 167,2 x 29 millimeter
- Produktvekt: 0,71 kg
- VESA-montering: 75 x 75
- Vekt på produkt (pund): 1,57 lb
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D):

- 10,28 x 6,58 x 1,14 tommer
- Rammens bredde (L/R, T/B): 19,77 (L/R) 13,56 (T/B) mm

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 2 W

Driftsforhold

- Temperaturområde (drift): 5 ~ 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 time(r)
- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Drift

- Strømnett: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Forbruk (typisk): TBD W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Bordstativ, USB-kabel, DC-strømadapter, HDMI-kabel, Støpsel, Silikon rundt sokkelen

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Juridiske godkjenninger: CB, CE, RoHS, FCC, klasse A, UL
- Garanti: Tre års garanti

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA
- USB-avspilling, bilde: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- USB-avspilling, video: 3 GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM

Høydepunkter

Drevet av Android

Styr skjermen via en Internett-forbindelse. Android-drevne profesjonelle Philips-skjerm er optimalisert for opprinnelige Android-apper, og du kan også installere webapper direkte på skjermen. En innebygd planlegger gjør det enkelt å starte apper og innhold basert på tidspunkt på dagen.

Innebygd kamera og innebygde høyttalere

Det innebygde kameraet og de innebygde høyttalerne gjør denne lille berørings skjermen til en virkelig allsidig smartløsning. Bruk den til salgspublikummålinger, kundesporanalyser og mer. Utnytt kraften til Android AI-apper for å vise målrettet innhold. Alternativt kan du ganske enkelt bruke skjermen til videokonferanser.

Power over Ethernet (PoE+).

Plasser den profesjonelle Philips-skjermen nesten hvor som helst. PoE+ muliggjør levering av strøm og data til skjermen via én enkelt Ethernet-kabel. Du trenger ikke strømuttak, men en strømadapter leveres også hvis du ønsker å plugge inn.

Internt minne

Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.


CMND & Create

Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndsloadede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.



Utgivelsesdato
2019-05-29

Versjon: 5.0.1

12 NC: 8670 001 58421
EAN: 87 12581 75733 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com