


Philips Signage Solutions  
Vícedotýkový displej

10"

Se systémem Android  
Vícedotýkový

10BDL4551T



## Velký výkon

Malý vícedotýkový displej.

Od reklamy na regálech až po navigaci: tento mimořádně jasný vícedotýkový chytrý displej je ideální, když jde především o místo. Všestranné řešení se snadnou vzdálenou správou obsahu. Technologie Power-over-Ethernet umožňuje flexibilní umístění

### Všestranné systémové řešení

- Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání
- Ploché rámeček, který se snadno čistí – menší povrch
- Flexibilní montáž: svisle, vodorovně i na stůl
- Aplikace TeamViewer Host. Ovládání a sdílení obrazovky na dálku

### Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.

- Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
- CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
- CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku
- Snadná instalace díky technologii PoE+

### Vynikající obraz. Dotyková obrazovka, která dobře reaguje.

- Výrazný kontrast. Vysoká čitelnost
- Displej plug-and-play s 5vícedotýkovými body
- Integrovaná kamera a reproduktory
- Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace

# PHILIPS

# Přednosti

## Integrovaná kamera a reproduktory

Díky integrované kaměře a reproduktorům je tato malá dotyková obrazovka skutečně všestranným chytrým řešením. Použijete ji k měření maloobchodní sledovanosti, analýze pohybu zákazníků po prodejně a k dalším účelům. Využijte sílu aplikací Android AI ke zobrazování cíleného obsahu. Nebo displej prostě používejte na videokonference.

## Power over Ethernet (PoE+).

Svůj displej Philips Professional Display umístíte téměř kamkoli. Technologie PoE+ umožňuje dodávat napájení i data do displeje jedním ethernetovým kabelem. Nebudete potřebovat žádnou zásuvku, ale napájecí adaptér je součástí balení, kdybyste chtěli displej zapojit.

## Interní paměť

Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.

## CMND & Create



Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

## CMND & Control



Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

## CMND & Deploy

Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR,

přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.

## Výrazný kontrast

Výrazný kontrast. Vysoká čitelnost

## Plochý rámeček, který se snadno čistí

Plochý rámeček, který se snadno čistí – menší povrch

## Flexibilní montáž

Flexibilní montáž: svísele, vodorovně i na stůl

## Aplikace TeamViewer Host.

Aplikace TeamViewer Host. Ovládání a sdílení obrazovky na dálku

## Plug&Play

Displej plug-and-play s 5vícedotykovými body

## Se systémem Android 8

Ovládejte displej prostřednictvím připojení k internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový systém Android 8 zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.

# Specifikace

## Možnosti připojení

- Výstup zvuku: Konektor externího reproduktoru
- Další připojení: USB, micro SD
- Výstup videa: Rozhraní HDMI
- Externí ovládání: RJ45

## Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 25.6 cm
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 10.1" palců
- Poměr stran: 16:10
- Rozlišení panelu: 1280 x 800
- Optimální rozlišení: 1280 x 800
- Jas: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Barevnost displeje: 16,7 miliónů
- Kontrastní poměr (typický): 800:1
- Reakční doba (typická): 30 ms
- Úhel sledování (horizontální): 178 stupeň
- Úhel sledování (vertikální): 178 stupeň
- Operační systém: Android 8,1

## Pohodlí

- Umístění: Na šířku (24/7), Na výšku (24/7)
- Funkce spořiče obrazovky: Nízká úroveň jasu
- Ovládání pomocí klávesnice: Skrytý, Uzamykatelný
- Funkce pro úsporu energie: Smart Power
- Výkon obrazu: Pokročilé ovládání barev
- Síťově ovládaný: RJ45, Wi-Fi
- Paměť: 2 GB DDR3 / 8 GB eMMC

## Zvuk

- Vestavěné reproduktory: 2 x 2 W

## Napájení

- Napájení ze sítě: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Spotřeba (max.): 10,96 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

## Rozměry

- Šířka přístroje: 261 mm
- Hmotnost výrobku: 0,74 kg
- Výška přístroje: 167,2 mm
- Hloubka přístroje: 29 mm
- Šířka přístroje (palce): 10,28 palců

- Výška přístroje (palce): 6.58 palců
- Držák na zeď: 75 x 75
- Hloubka přístř. (palce): 1,14 palců
- Šířka rámečku (L/R, T/B): 19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm
- Hmotnost výrobku (lb): 1,63 lb

## Provozní podmínky

- Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m
- Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin
- Relativní vlhkost: 10 ~ 85 (nekondenzující) %
- Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C

## Multimediální aplikace

- USB přehrávání videa: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV
- USB přehrávání obrazu: BMP, GIF, JPEG, PNG
- USB přehrávání hudby: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Stojan na nábytek, Kabel USB, Napájecí adaptér DC, Kabel HDMI, Napájecí zástrčka, Silikonový podstavec

## Různé

- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Arabština, Čeština, Francouzština, Němčina, Italština, Japonská, Polština, Španělština, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Dánština, Nizozemština, Finština, Norština, Portugalská, Švédština
- Záruka: Třiletá záruka
- Regulační opatření: CB, CE, RoHS, FCC, třída A, UL

## Interakce

- Vícedotyková technologie: Kapacitní technologie Projected
- Dotykové body: 5 souběžných dotykových bodů
- Ochranné sklo: 0,7mm temperované bezpečnostní sklo

