



Philips Signage Solutions  
Multi-touchdisplay

10"

Met Android  
Multi-Touch

**SignageSolutions**

10BDL4551T

## Grote impact

Klein multi-touchdisplay.

Van adverteren tot navigatie, dit fantastisch heldere, slimme multi-touchdisplay is ideaal als er niet zo veel ruimte beschikbaar is. Een veelzijdige alles-in-een-oplossing waarbij de inhoud op afstand kan worden beheerd. Dankzij Power over Ethernet kan het display overal worden geplaatst

### Schitterend beeld. Een goed reagerend touchscreen.

- Plug & Play 5-punts multi-touchdisplay
- Scherp contrast. Hoge leesbaarheid
- Ingebouwde camera en luidsprekers
- Android SoC-processor. (Web)Apps

### Moeiteloze installatie. Totale controle.

- Eenvoudige installatie met PoE+-technologie
- CMND & Deploy. Apps installeren en starten op afstand
- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content

### Veelzijdige systeemoplossing

- TeamViewer Host-app. Afstandsbediening en scherm delen
- Intern geheugen. Content uploaden voor direct afspelen
- Flatscreen zonder randjes, eenvoudig te reinigen
- Flexibele montage: staand, liggend en op een oppervlak

# PHILIPS

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermdiameter: 10,1" inch / 25,6 cm
- Schermresolutie: 1280 x 800
- Optimale resolutie: 1280 x 800
- Helderheid: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 800:1
- Beeldformaat: 16:10
- Responstijd (normaal): 30 ms
- Kijkhoek (h / v): 178 / 178 graad
- Schermkleuren: 16,7 miljoen
- Besturingssysteem: Android 8.1

## Interactiviteit

- Multi-touchtechnologie: Geprojecteerd capaciteit
- Aanraakpunten: 5 gelijktijdige aanraakpunten
- Veiligheidsglas: 0,7 mm getemperd veiligheidsglas

## Connectiviteit

- Video-uitgang: HDMI
- Audio-uitgang: Externe luidsprekeraanluiting
- Externe bediening: RJ45
- Andere aansluitingen: USB, micro SD

## Comfort

- Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: RJ45, Wi-Fi
- Beeldprestaties: Geavanceerde kleurinstelling
- Schermbeveiligingsfuncties: Lage Helderheid
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
- Energiebesparingsfuncties: Smart Power
- Geheugen: 2 GB DDR3/ 8 GB eMMC

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D):  
261 x 167,2 x 29 mm
- Gewicht van het product: 0,74 kg
- Geschikt voor wandmontage: 75 x 75
- Gewicht van het product (lb): 1,63 lb
- Afmetingen apparaat in inches (B x H x D):

- 10,28 x 6,58 x 1,14 inch
- Randbreedte (L/R, T/B): 19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm

## Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 2 W

## Voorwaarden voor een goede werking

- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
- Relatieve vochtigheid: 10 ~ 85 (niet-condenserend) %
- MTBF: 50.000 uur
- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C

## Vermogen

- Netspanning: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
- Verbruik (max.): 10,96 W

## Accessoires

- Meegedeleverde accessoires: Snelstartgids, Tafelstandaard, USB-kabel, DC-stroomadapter, HDMI-kabel, Stekker, Siliconen voet

## Diversen

- Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Pools, Spaans, Turks, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Deens, Nederlands, Fins, Noors, Portugees, Zweeds
- Officiële goedkeuringen: CB, CE, RoHS, FCC, klasse A, UL
- Garantie: 3 jaar garantie

## Multimediatoepassingen

- Audio afspelen via USB: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA
- Foto's bekijken via USB: BMP, GIF, JPEG, PNG
- Video afspelen via USB: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV

# Kenmerken

## Ingebouwde camera en luidsprekers

Dankzij de ingebouwde camera en luidsprekers is dit kleine touchscreen echt een veelzijdige, slimme oplossing. Gebruik het om het aantal winkelbezoekers te meten, bewegingen door de winkel te analyseren, en nog veel meer. Gebruik de kracht van Android AI-apps om gerichte content te tonen. Of gebruik uw beeldscherm gewoon voor videoconferenties.

## Power over Ethernet (PoE+).

U kunt uw Philips Professional Display vrijwel overal neerzetten. Met PoE+ kunnen voeding en gegevens worden geleverd aan uw scherm via één Ethernet-kabel. U hebt ook geen stopcontact nodig, maar er wordt wel een stroomadapter meegeleverd, voor het geval dat u uw display toch wilt aansluiten.

## Intern geheugen

Sla content op en speel het af zonder een permanente externe speler nodig te hebben. Uw Philips Professional Display heeft een intern geheugen, waarmee u media kunt uploaden om direct af te spelen op het display. Het interne geheugen werkt ook als een opslagplaats voor online streaming.

## CMND & Create



Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.

## CMND & Control



Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

## Met Android 8

Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android 8-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.



Publicatiedatum  
2022-09-01

Versie: 5.0.1

12 NC: 8670 001 71723  
EAN: 87 12581 77265 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)