



Philips X-tremeUltinon  
LED  
Bóng đèn pha

LED-HL [~HB3/HB4]

6000 K  
Sáng hơn 200%  
Hệ thống ô tô tiên tiến

11005XUX2



## Sáng hơn. Trắng hơn. Mạnh hơn.

Đèn pha LED ánh sáng trắng rực rỡ mang đến diện mạo cao cấp

Philips X-tremeUltinon LED [~HB3/HB4] nổi bật với ánh sáng LUXEON LED cao cấp ở nhiệt độ màu 6000 Kelvin. Công nghệ SafeBeam được cấp bằng sáng chế của chúng tôi chiếu ra chùm sáng rực rỡ hơn 200% chính xác ở những nơi bạn cần. Thời gian sử dụng bền lâu với thiết kế AirCool nâng cao.

### Đèn pha LED ánh sáng trắng hơn, rực rỡ hơn dành cho xe hơi

- Sáng hơn 200%, mang lại tầm nhìn rộng hơn

### Nâng cao phong cách xe của bạn

- Nhiệt độ màu 6000 Kelvin đem đến ánh sáng trắng sắc nét
- Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

### Đèn pha LED bền lâu

- Đèn pha có độ bền cao có thể bằng với tuổi thọ xe của bạn
- Các hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến làm tăng tuổi thọ

### Độ khuếch tán ánh sáng cao

- Ánh sáng mạnh, nhắm đèn chính xác nơi bạn cần
- Dành cho đèn pha có thấu kính. Tăng công suất cho chóa đèn.

### Chất lượng Philips vượt trội

- Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất
- Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

**PHILIPS**

## Những nét chính

### Ánh sáng mạnh

Lái xe khi trời tối khá phức tạp, vì vậy bạn phải dựa vào đèn pha của mình. Tầm nhìn về phía trước và xung quanh đều quan trọng để nâng cao khả năng lái xe an toàn của bạn. Với chùm sáng cường độ cao, đèn pha LED Philips X-tremeUltinon dành cho xe hơi sẽ cải thiện tầm nhìn của bạn lên tới 200%. Một khi bạn đã trải nghiệm hiệu ứng giống như ánh sáng ban ngày này, thì về sau bạn sẽ thích sử dụng đèn LED hơn. Bạn càng nhìn thấy nhiều, bạn càng lái xe tốt hơn, bạn càng phản ứng nhanh hơn và bạn sẽ an toàn hơn. Vì vậy, đừng để bóng tối chiếm thắng, hãy chọn Philips và bắt đầu lái xe ban đêm với sự tự tin và khả năng kiểm soát tốt hơn.

### Ánh sáng trắng sáng thuần khiết

Với nhiệt độ màu lên tới 6000 Kelvin, đèn pha LED Philips X-tremeUltinon chiếu sáng dựa trên công nghệ LUXEON dành cho ô tô tạo ra chùm ánh sáng trắng, giống như ánh sáng ban ngày. Với tầm nhìn rõ ràng hơn, bạn có thể phát hiện ra các chướng ngại vật nhanh hơn và có được cung đường lái xe hoàn hảo. Và khi bạn không còn phải căng mắt để nhìn đoạn đường phía trước, ánh sáng rực rỡ hơn giúp bạn cảm thấy thoải mái và thú vị hơn khi lái xe vào ban đêm.

### Nâng cấp ánh sáng trắng thời trang

Giống như đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đèn pha cho biết nhiều về xe của bạn. Nếu bạn đang tìm cách để nâng cấp phong cách của mình mà không phải mua xe mới, thì nâng cấp đèn pha của bạn là một trong những cách chi tiền thông minh nhất. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn pha LED Philips. Thay vì ánh sáng màu vàng, bạn sẽ có được ánh sáng sắc nét, trắng và hiện đại. Để có diện mạo cao cấp này, những người lái xe thông minh sẽ chọn kiểu đèn sương mù LED ưu việt của Philips.

### Chiếu sáng những nơi bạn cần

Đèn pha tốt nhất không chỉ đơn thuần là đèn chiếu sáng mạnh nhất. Sản xuất bóng đèn LED sáng hơn bao giờ hết dành cho xe hơi là công việc dễ dàng hơn. Việc bạn làm với ánh sáng mạnh hơn mới là vấn đề. Ánh sáng không kiểm soát không hề thích hợp khi lái xe và có thể làm chói mắt gây nguy hiểm. Được trang bị công nghệ SafeBeam, đèn pha LED Philips tập trung ánh sáng ở những nơi bạn cần. Dạng chùm sáng đồng đều và chính xác được thiết kế tuân theo các quy định an toàn đường bộ đối với đèn pha halogen. Với khả năng kiểm soát ánh sáng chính xác hơn, bạn có tầm nhìn rộng hơn, giúp bạn lái xe vững hơn và an toàn hơn vào ban đêm.

### Dành cho đèn pha có thấu kính (projector)



Đèn Philips X-tremeUltinon LED được thiết kế đặc biệt cho các đèn pha có thấu kính phức tạp. Đồng thời các đèn này còn tăng cường công suất khi được dùng trong phụ kiện đèn có chóa, nhờ vậy đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều mẫu xe hơi khác nhau, bất kể đèn của bạn là gì.

### Tận hưởng ánh sáng bền lâu

Bạn muốn có đèn pha sáng và thời trang. Nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Với cường độ ánh sáng mạnh hơn, đèn LED vẫn có tuổi thọ cao hơn nhiều và các sản phẩm đèn LED X-tremeUltinon của Philips đều cho thấy độ bền cao. Do các tính năng như hệ thống quản lý

hiệt AirFlux và AirCool, đèn có tuổi thọ lên đến 12 năm. Trong khi hầu hết các xe được thay thế hoặc nâng cấp trong thời gian đó, đèn pha mới thời trang của bạn sẽ có tuổi thọ dài như xe của bạn.

### Đèn pha bền lâu hơn

Đèn pha LED tạo ra nhiệt cần kiểm soát. Các công nghệ AirFlux và AirCool của Philips là một hệ thống làm mát thông minh giúp tản nhiệt khỏi các bộ phận quan trọng của đèn. Bằng cách tăng nhiệt trở, đèn pha LED của Philips bền lâu hơn so với các sản phẩm cùng loại khác hiện có trên thị trường. Đèn bền lâu không chỉ thuận tiện và tăng giá trị đồng tiền, mà còn an toàn. Bạn không muốn hỏng đèn khi đang sử dụng. Với đèn LED của Philips, bạn có thể hoàn toàn yên tâm lái xe.

### Chất lượng dành cho xe hơi

Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp. Và bạn sẽ nhận được hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến để lái xe an toàn hơn, yên lành hơn và thú vị hơn.

### Sẵn sàng, bình tĩnh, đã lắp đặt!

Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn pha tương thích một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên để các chuyên viên cơ khí lắp đèn pha LED Philips mới - họ sẽ đảm bảo để bạn khởi hành tốt đẹp. Mặc dù những đèn pha này tương thích với nhiều mẫu xe hiện có, nhưng không phải tất cả các loại xe đều được hỗ trợ.

## Các thông số

### Dữ liệu đóng gói

- Dạng đóng gói: X2
- EAN1: 8727900398670
- EAN3: 8727900398687

### Mô tả sản phẩm

- Công nghệ: LED
- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
- Dây sản phẩm: X-tremeUltinon LED
- Loại bóng: HB4, HB3
- Xác thực ECE: Không
- Chân cắm: P20d, P22d
- Đặc tính kỹ thuật: AirCool, SafeBeam
- Ký hiệu loại đèn LED: LED-HL [~HB3/HB4]

### Đặc tính điện tử

- Công suất: 25 W
- Điện áp: 12 V

### Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Hệ thống ô tô tiên tiến
- Điểm vượt trội sản phẩm: Sáng hơn, Mạnh hơn, Trắng hơn

### Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: Lên đến 6000 K
- Lumen: 1760

### Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 11005XUX2
- Mã đặt hàng: 39867028

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ: Lên đến 12 năm



Ngày phát hành  
2019-02-17

Phiên bản: 7.2.1

12 NC: 8670 001 51335

© 2019 Tập đoàn Philips Lighting Holding B.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Philips Lighting  
Holding B.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại.