

Philips Ultinon LED
汽車信號燈泡

LED-T20 [~W21W]

燈泡數目：2
12 伏，6000K 日光效果
倒車

11065ULWX2



鮮明訊號，打造型格愛駒。

耐用 LED 品質

想令愛車更型格，不要錯過這些色彩亮麗的訊號燈。Philips Vision LED [~P21W] 倒車燈明亮又好看，讓您安全打燈同時兼具型格。

提升你的風格

- 為您的車燈升級，為您的風格升級

更光亮的 LED 車外燈

- 更光亮信號，更加安全
- 倒車時日光效果達 6000K，大大提升能見度

均勻光線散射

- 均勻光線散射以增強能見度

耐用 Philips 品質

- Philips 汽車照明帶來最高的質量水平
- 安裝簡單，兼容多種車型

PHILIPS

汽車信號燈泡

LED-T20 [~W21W] 燈泡數目：2, 12 伏，6000K 日光效果，倒車

規格

包裝資料

- EAN1: 8727900398854
- EAN3: 8727900398861
- 包裝類型：x2

產品說明

- 技術：LED
- 應用：倒車
- 範圍：Ultinon LED
- 類型：W21W
- ECE 認可：沒有
- 底座：WX3x 16d
- 指定 LED 類型：LED-T20 [~W21W]
- 技術特點：立即亮著

電氣特性

- 電壓：12 伏

市場推廣詳細說明

- 預期好處：先進的汽車照明系統
- 產品焦點：鮮明訊號，打造型格愛駒

燈光特性

- 色溫：高達 6000K
- 流明：190

訂購資訊

- 訂購項目：11065ULWX2
- 訂購代碼：39885430

外包裝資訊

- 高度：8.5 厘米
- 長度：19.5 厘米
- 寬度：15.1 厘米
- 每件總重量：0.6 千克

產品包裝資訊

- 高度：9.2 厘米
- 長度：6.8 厘米
- 寬度：2.8 厘米
- 最小起訂量（專業人士使用）：20
- 包裝數量：2

使用壽命

- 使用壽命：長達 8 年

11065ULWX2

產品特點

型格的信號燈顏色

雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更型格。如果您希望不購買新車也可提升您的風格，將車外燈更換為 LED 是最明智的花錢方式。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。

鮮明信號，更易被看到

打燈指示汽車的動向對您的安全至關重要。為了避免碰撞，其他司機需要知道您的動向。明亮的信號燈確保他人看到您，從而提升安全。無論是倒車、定位還是停車，Philips Vision LED 信號燈為您提供所需的性能，讓其他司機有足夠的額外時間對您的動向作出反應。

倒車時能見度更佳

倒車時由於您的座位會令您視線受限，產生盲點，在黑暗環境中倒車就更是危險，難怪倒車會經常引致交通意外。Philips LED 倒車燈能帶來高達 6000K 的強勁日光照明效果，令車後方頓時清晰可見，倒車時自然更安全放心。

均勻光線散射

Philips LED 車外照明範圍為更精明的光分佈而設，確保車外訊號燈投射到所需地方（無論是倒車、停車還是傳達訊號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦能更清楚看到您。

汽車級品質

技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。

隨時準備就緒，效能穩定，即裝即用！

在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛駒升級到這款兼容車燈。但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips X-tremeUltinon LED 車燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。



出版日期 2018-01-18

版本：1.1.1

12 NC: 8670 001 49542

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com