

Philips Ultinon LED  
หลอดไฟสัญญาณ

LED-T20 [~W21/5W]

จำนวนของหลอดไฟ: 2  
12V แสงสีแดงเข้ม  
ไฟหยุด/ไฟท้าย

11066ULWX2



# สัญญาณขัดสี ขับขี่อย่างมีสไตล์

LED คุณภาพทนทาน

เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ และไฟสัญญาณที่มีสีเข้มชัด ไฟเบรกและไฟท้าย Philips Ultinon LED [~W21/5W] สว่างสดใส สีแดงเข้ม และดูดี เพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยพร้อมสไตล์

## อัปเกรดสไตล์ของคุณ

- อัปเกรดแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

## ไฟ LED ภายนอกที่สว่างขึ้น

- ไฟเบรกที่ติดสว่างในทันทีทำให้การเบรกกะทันหันมีความปลอดภัยขึ้น
- สัญญาณที่สว่างชัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

## กระจายแสงได้ดี

- การกระจายแสงที่สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์

## ไฟ LED ที่ใช้งานยาวนาน

- ผลลัพธ์ที่ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
- การติดตั้งที่ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์ทุกรุ่น

PHILIPS

หลอดไฟสัญญาณ

LED-T20 [-W21/5W] จำนวนของหลอดไฟ: 2, 12V แสงสีแดงเข้ม, ไฟหยุด/ไฟท้าย

# โไฮไลท์

## ระบบแสงภายในรถที่คุ้มสโตร์

คุณอาจมีความต้องการและความชื่นชอบแสงไฟที่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน สำหรับภายในรถของคุณ คุณสามารถเลือกไฟ LED Philips Ultipon ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อความสะดวกที่มากขึ้น เลือกไฟสีขาววันละหลายตัว 4000 เคลวิน รถของคุณจะเป็นการแสดงออกถึงตัวตนของคุณ ดังนั้น สว่างสไตล์ของคุณด้วยไฟ LED ในรถยนต์ของ Philips

## มองเห็นได้ง่ายด้วยไฟสัญญาณสว่างสดใส

การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงความเคลื่อนไหวของพาหนะของคุณมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ผู้อื่นจำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ไฟสัญญาณที่สว่างชัดนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าผู้อื่นจะสามารถมองเห็นคุณได้ ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถอยหลัง การบอกตำแหน่ง หรือการเบรก ไฟสัญญาณ LED Philips Ultipon จะให้สมรรถนะที่คุณต้องการ ทำให้ผู้ขับขี่อื่นๆ มีเวลามากขึ้นในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของคุณ

## ไฟเบรกที่ติดสว่างในทันที

หลอดไฟที่ติดใช้เวลาในการติดสว่างขึ้นและติดเต็มที่ แต่ไฟ LED นั้น “ติดสว่างในทันที” ซึ่งสามารถวัดความแตกต่างได้เพียงเสี้ยววินาที โดยในการเบรกที่รุนแรงนั้น เพียงแค่เสี้ยววินาทีก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ตัวอย่างเช่น ที่ความเร็ว 100 กม./ชม. ความแตกต่างเพียงเสี้ยววินาทีของเวลาตอบสนองหนึ่งวินาทีที่เท่ากับระยะทางตอบสนองที่เพิ่มขึ้นถึง 11 เมตร ซึ่งมีเวลาคิดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2.5 ช่วงรถ ด้วยไฟเบรก LED Philips ในวินาทีที่คุณตัดสินใจเบรก ผู้ขับขี่ที่มาด้านหลังจะรู้ได้ทันที

## กระจายแสงได้ดี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟ LED ภายนอกของ Philips นั้นได้รับการออกแบบมาให้มีการกระจายแสงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าไฟสัญญาณภายนอกจะถูกละทิ้งไปในจุดที่คุณต้องการ (ไม่ว่าจะเป็นไฟถอยหลังไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ) ด้วยมุมที่กว้างและการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ ไม่เพียงแค่ว่าคุณจะสามารถมองเห็นบนท้องถนนได้มากขึ้น แต่ผู้ขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณได้ดีเช่นกัน

## เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง

ออกแบบมาให้การติดตั้งในพาหนะที่ใช้ร่วมกันได้ง่าย ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาจะสามารถถอดไฟเบรกไฟรถยนต์ที่ใช้ร่วมกันได้ด้วยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณติดตั้งไฟ LED Philips X-tremeUltipon โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานได้โดยไม่มีความเสียหาย ในขณะที่หลอดไฟเหล่านี้ใช้ร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่รองรับรถยนต์ทุกประเภท

## คุณภาพเกรดยานยนต์

ผลิตภัณฑ์สองสว่างของ Philips ที่จำหน่ายด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผู้ผลิตที่คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างที่ชัดเจนและประสิทธิภาพการส่องสว่างที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ทันสมัย

11066ULWX2

# รายละเอียดเฉพาะ

## ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

- EAN1: 8727900398878
- EAN3: 8727900398885
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- เทคโนโลยี: LED
- การใช้งาน: ไฟหยุด/ไฟท้าย
- ช่วง: Ultipon LED
- ประเภท: W21/5W
- การรับรองจาก ECE: ไม่มี
- ลาน: WX3x 16d
- ชื่อประเภท LED: LED-T20 [-W21/5W]
- คุณสมบัติด้านเทคนิค: สว่างขึ้นในทันที

## คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า: 12 โวลต์

## ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: ระบบยานยนต์ขั้นสูง
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: สัญญาณชัดใส ขับขี่อย่างมีสไตล์

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การปรับอุณหภูมิสี: สูงสุด 6000K
- ลูเมน: 190

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 11066ULWX2
- รหัสการสั่งซื้อ: 39887830

## ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความสูง: 8.5 ซม.
- ความยาว: 19.5 ซม.
- ความกว้าง: 15.1 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.6 กก.

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความสูง: 9.2 ซม.
- ความยาว: 6.8 ซม.
- ความกว้าง: 2.8 ซม.
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 20
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2

## อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: สูงสุด 8 ปี



วันที่ออก 2019-08-21

เวอร์ชัน: 7.2.1

12 NC: 8670 001 49586

© 2019 Philips Lighting Holding B.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Philips Lighting Holding B.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น