



飞利浦 Connector rings  
LED-HL [~H7]  
LED 安装附件

**B 型**  
与大多数汽车兼容

11172BX2



## 易于安装

改善了 LED 车头灯的安装

H7 车头灯具有各种灯座，安装起来很复杂。借助飞利浦连接环，可确保将灯泡轻松安装于众多车型之中。

### 兼容大多数车型

- 连接环可确保牢固安装
- 检查与您汽车的兼容性


### 飞利浦可靠品质

- 最高质量级别的飞利浦汽车照明
- 最高质量级别的飞利浦汽车照明

**PHILIPS**

## 产品亮点

### 特定型号的连接环



提供 H7 连接环，具有各种灯座，消费者在安装一些 LED 灯时会遇到困难。可选连接环确保飞利浦 LED 灯泡适合大多数车型，让您放心使用并为您带来出色的灯光效果。

### 在线准许进口货单



您可以在 [www.philips.com/automotive](http://www.philips.com/automotive) 上找到相关信息以评估您的车型是否需要可选连接环。提供三种型号：A 型，随附飞利浦 LED-HL [H7]。B 型和 C 型，单独出售选项，可确保适合其他车型。准许进口货单可指导您做出正确的选择。B 型与所有飞利浦 LED 系列兼容。

### 汽车级品质



与大多数劣质连接环不同，飞利浦 B 型和 C 型 LED 连接环由耐用的金属制成，耐高温。这些连接环在真实车况下经测试，因此，连接环性能持久且无需经常更换，您可放心使用。

### 汽车级品质



技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强大光和精确的光束性能，从而获得高端大气的风格，尽享更安全、更平稳的驾驶体验。

## 规格

### 产品描述

- 技术：LED
- 应用：远光灯，近光灯
- 规格：11172BX2
- 范围：LED
- 类型：B 型

### 市场规模

- 使用效果：牢固安装
- 产品亮点：LED 连接器

### 订购信息

- 订单输入：11172BX2
- 订购代码：5121930

### 包装数据

- EAN1: 8719018051219
- EAN3: 8719018051226
- 包装类型：X2

### 包装产品信息

- 每件毛重：80 克
- 高度：15.1 厘米
- 长度：8.5 厘米
- 每件净重：60 克
- 宽度：19.5 厘米
- MOQ（适用于专业人士）：10
- 包装数量：2

