

PHILIPS

Autokoplamp


Ultinon Pro5000 HL

LED-HL [~H3]

5800 K

Tot 160% helderder licht

Compact ontwerp dat perfect past



11336U50CW2



De volgende stap in helder wit licht

De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid

De hoogwaardige LED's van Lumileds leveren een witte lichtbundel van 5800 Kelvin, vergelijkbaar met daglicht. De LED verlicht alles helder en duidelijk zonder tegenliggers te verblinden. Installeer deze compacte lampen in uw auto voor een comfortabelere rij-ervaring



Superieur zicht

- Ervaar betere zichtbaarheid
- Tot 160% helderder licht*

Witlichtprestaties

- Kleurtemperatuur van 5800 Kelvin voor helder wit licht

Uitstekende prestaties

- Gebouwd om tot 3000 uur mee te gaan

Passen beter dankzij het compacte ontwerp

- Meteen gebruiksklaar
- Compatibiliteit met 12 V en 24 V voor bredere toepassing

Betrouwbare kwaliteit van Philips

- Philips-autolampen voor de hoogste kwaliteit

Kenmerken

5800 K voor helder wit licht

Met een hoge kleurtemperatuur van maximaal 5800 Kelvin produceert de Philips Ultinon Pro5000 een helder wit licht vergelijkbaar met daglicht. Het duidelijkere zicht dat dit biedt, maakt het makkelijker om obstakels te herkennen en de juiste positie op de weg te handhaven. De optimale kleurtemperatuur voorkomt vermoeide ogen, waardoor u 's nachts comfortabeler en veiliger kunnen rijden.

Meteen gebruiksklaar

De lamp is compatibel met een breed scala aan automodellen en kan eenvoudig worden geïnstalleerd door doe-het-zelvers of gespecialiseerde monteurs.

Ervaar betere zichtbaarheid

De straalbundel is net zo belangrijk als de helderheid: door een uniforme, nauwkeurige straalbundel kunt u duidelijker zien en worden gezien. Dankzij de perfecte plaatsing van de LED-chips op Philips Ultinon Pro5000-lampen schijnt het licht daar waar bestuurders het nodig hebben op de weg, zonder tegenliggers te verblinden.

12 V - 24 V voor groter gebruiksgemak

Philips Ultinon Pro5000 is compatibel met elektrische systemen van 12 V en 24 V, waardoor de lamp geschikt is voor de meeste voertuigtypen.

Hoge kwaliteit verlichting

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De Philips-producten met kwaliteit voor de auto-industrie zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte

kwaliteitsprocessen die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. Belangrijke autofabrikanten kiezen voor Philips-lampen omdat Philips voor kwaliteit staat. U krijgt een krachtig helder licht en een nauwkeurige straal, hoogwaardige stijl, en een geavanceerd LED-verlichtingssysteem voor veiliger, soepeler en leuker rijden.

Duurzaam gebouwd

U wilt heldere, stijlvolle koplampen, maar u wilt niet voortdurend kapotte lampen vervangen. LED-lampen genereren warmte die moet worden beheerd. De Philips AirCool-technologie is een slim koelsysteem dat de warmte wegleidt van de essentiële onderdelen van het lamp. Door de grotere hittebestendigheid gaat de Philips Ultinon LED langer mee dan vergelijkbare producten die momenteel op de markt zijn. De Philips Ultinon Pro5000 gaat tot wel 3000 uur mee.

Tot 160% helderder licht*

Rijden in het donker is veeleisend, dus u vertrouwt op uw koplampen. Upgrade ze voor een nieuwe LED-look van uw auto. Vergroot 's nachts de zichtbaarheid van objecten in de verte en herken andere weggebruikers en gevaren dankzij de helderheid direct rondom uw auto. De Philips Ultinon Pro5000 LED-koplampen voor auto's verbeteren uw zicht met 160%*. Wanneer u dit daglichteffect hebt ervaren, wilt u nooit meer iets anders dan LED-lampen. Hoe meer u ziet, hoe beter u presteert, hoe sneller u reageert en hoe veiliger u bent. Versla dus de duisternis, kies voor Philips en rijd 's nachts met meer vertrouwen en controle

Specificaties

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018007902

EAN3: 8719018007919

Verpakkingstype: x2

Productbeschrijving

Technologie: LED

Toepassing: Grootlicht

Collectie: Ultinon Pro5000

Type: LED-HL [-H3]

ECE-goedkeuring: NO

Aanduiding: LED H3 11336 U50CW X2

Voet: PK22s

Technische specificaties: AirCool

Elektrische kenmerken

Wattage: 15 W

Voltage: 13,2 volt

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Helderder licht

Productkenmerk: LED uit de auto-industrie

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 5800 K

Lumen: 1200

Bestelinformatie

Bestelnummer: 11336U50CWX2

Bestelcode: 790231

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 15 cm

Lengte: 27 cm

Nettogewicht per stuk: 1320 g

Breedte: 17 cm

Brutogewicht per stuk: 1,6 kg

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 240 g

Hoogte: 16 cm

Lengte: 11 cm

Nettogewicht per stuk: 70 g

Breedte: 5 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 6 pakken

Verpakkingshoeveelheid: 2 stuks

Levensduur

Levensduur: 3000 uur

