

PHILIPS

Bola lampu depan

Ultinon LED

LED HL [-H4]

6000K

Cahaya +160% lebih terang

Desain ringkas yang pas

11342ULX2



Cahaya putih yang lebih baik LED putih yang terang dan ringkas

Lampu depan Philips Ultinon LED-HL [-H4] memberikan pengalaman kecerahan yang lebih tinggi: cahaya putih 6000 Kelvin penuh gaya dan performa berkas cahaya lampu depan yang baik. Desain ringkas disempurnakan berkat elektronik yang terintegrasi.

Lampu depan LED yang terang untuk mobil

- Dapatkan cahaya yang 160% lebih terang untuk visibilitas terbaik

Berkas cahaya putih yang tajam

- Suhu warna 6000 Kelvin untuk cahaya putih yang tajam

Lampu depan LED yang tahan lama

- Bola lampu LED untuk mobil yang tahan lebih lama

Desain ringkas yang pas sempurna

- Mudah dipasang berkat elektronik terintegrasi

Kualitas Philips yang andal

- Lampu otomotif Philips dengan tingkat kualitas tertinggi
- Mudah dipasang dan kompatibel dengan banyak model mobil

Kelebihan Utama

Kualitas kelas otomotif



Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang dan performa berkas cahaya yang presisi. Anda mendapatkan gaya yang berkelas. Nikmati mengemudi yang lebih aman dan nyaman.

Kecerahan untuk meningkatkan penglihatan

Berkendara dalam kegelapan sangat menuntut, sehingga Anda harus mengandalkan lampu depan. Pandangan ke depan dan sekeliling penting untuk meningkatkan kemampuan mengemudi Anda agar dapat berkendara dengan lebih aman. Dengan berkas cahaya terang, lampu depan LED Philips Ultinon untuk mobil meningkatkan visibilitas Anda hingga 160%. Setelah merasakan efek seperti di siang hari ini, Anda akan selalu memilih LED. Semakin jelas Anda melihat, semakin baik performa Anda, semakin cepat Anda bereaksi, sehingga semakin aman. Jangan biarkan kegelapan menjadi masalah, pilih Philips dan mulai berkendara di malam hari dengan kendali dan kepercayaan diri yang tinggi.

Desain ringkas

LED Philips Ultinon menggunakan desain bola lampu baru yang mengintegrasikan elektronik driver box di dalam bodinya. Driver box adalah otak dari LED: ini mengelola aspek performa

seperti jumlah watt dan output cahaya. Berbagai solusi Upgrade LED lainnya di pasaran memiliki driver box di luar bodi. LED Philips Ultinon mengintegrasikannya langsung di dalam bodi untuk menciptakan desain optimal menggunakan ruang minimal. Ukuran LED optimal sangat penting karena beberapa optik berukuran sangat kecil. LED Philips Ultinon dengan desain ringkasnya pas dengan beragam model mobil dan dapat dipasang dengan mudah oleh mekanik ahli.

Bola lampu depan LED yang tahan lama

Anda menginginkan lampu depan yang terang dan bergaya. Tapi terus menerus mengganti lampu yang rusak juga sangat merepotkan. Ini adalah kelemahan utama lampu depan konvensional; semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. LED bertahan lebih lama, dan produk LED Philips Ultinon memiliki daya tahan terbaik: lampu ini tahan hingga 8 tahun.

Cahaya putih terang yang tajam

Dengan suhu warna hingga 6000 Kelvin, lampu depan LED Philips Ultinon menghasilkan berkas cahaya putih terang seperti siang hari. Dengan pandangan yang lebih jelas, Anda dapat melihat hambatan dengan lebih baik dan mengambil jalur berkendara yang tepat. Dan karena Anda tidak kesulitan untuk melihat jalan di depan Anda, cahaya yang lebih terang menjadikan mengemudi di malam hari lebih nyaman dan menyenangkan.

Siap - stabil - terpasang!

Dirancang agar mudah dipasang di kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu depan yang kompatibel dengan mudah. Namun, kami sarankan agar lampu depan LED Philips baru Anda dipasang oleh mekanik ahli – yang akan memastikan Anda siap berkendara siap digunakan. Meskipun lampu depan ini kompatibel dengan beragam model mobil yang ada, tidak semua jenis mobil didukung.

Spesifikasi

Data Kemasan

Jenis kemasan: X2
EAN1: 8727900398472
EAN3: 8727900398540

Penjelasan produk

Teknologi: LED
Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat
Produk: Ultinon LED
Jenis: H4
Pengesahan ECE: TIDAK
Alas: P43t-38
Nama Jenis LED: LED HL [-H4]
Fitur teknis: Driver elektronik Internal

Karakteristik listrik

Watt: 15 W
Voltase: 12 V - 24 volt

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Desain ringkas yang pas
Fitur utama produk: Cahaya putih yang lebih baik

Karakteristik cahaya

Suhu warna: Hingga 6000K
Lumen: 800/1000

Informasi pemesanan

Entri pesanan: 11342ULX2
Kode pemesanan: 39847231

Masa pakai

Masa pakai: Hingga 8 tahun

