



フィリップス Ultinon
LED
ヘッドランプ用 LED バ
ルブ

LED ヘッドランプ用バルブ：
H4 タイプ
6000K
明るさ 160%アップ
ドライバーボックス一体型

11342ULX2



ワンランクアップした白色光

コンパクトで強力な白色 LED

フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、色温度 6000 ケルビンの LED ホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。

明るい自動車用 LED ヘッドライト

- 明るさ 160%アップで優れた視認性を実現

明瞭な白色光

- 色温度 6000K がもたらす明瞭な白色光

長寿命 LED ヘッドライト

- 長く使える自動車用 LED バルブ

コンパクトなデザインで装着性アップ

- ドライバーボックス一体型

信頼できるフィリップスクオリティ

- フィリップスクオリティ
- 3 種類の変換コネクターを同梱

PHILIPS

ヘッドランプ用 LED バルブ

LED ヘッドランプ用バルブ：H4 タイプ 6000K, 明るさ 160%アップ, ドライバーボックス一体型

特長

自動車グレードの品質



100年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用されるISO基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進のLED照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

視野を良好に保つ明るさ

夜間走行の難易度は、ヘッドライトの性能に大きく左右されます。安全な運転には、前方視野と周辺視野をともに良好に保つことが重要です。明るいビームを放つフィリップス Ultinon LED ヘッドランプなら、視認性は最高で160%改善されます。LED ヘッドランプの日光のような明るさを一度味わってしまえば、もう他のタイプに戻ることは難しいでしょう。視認性が高まれば、操縦の正確性と反応速度が上がり、走行の安全性も高まります。暗闇をものもしないフィリップスのLEDヘッドランプは、より安心で確実な夜間走行をお約束します。

コンパクトなデザイン

フィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、ドライバーボックス（LEDの明るさや消費電力などをコントロール）がバルブ本体に組み込まれています。車種によっては十分な取付スペースが確保できない場合もあるため、ドライバーボックス一体型にすることで製品取付時の省スペース化を実現します。これにより灯具へ取付時に奥行きスペースに悩まされていた車輛への取付を可能にします。

耐久性に優れた LED ヘッドライト用バルブ

明るくスタイリッシュなヘッドランプバルブを手に入れたいが、バルブがすぐに切れるようでは困ります。これが従来のヘッドライトの欠点でした。強力な光を放つバルブはそれだけ寿命も短かったのです。その一方でLEDは高い照度を保ちながらも大幅に長寿命化できます。フィリップス Ultinon LED シリーズは、最大8年とさらに優れた耐久性が期待できます。

悪天候に強いイエロー光

6000ケルビンの色温度に達するフィリップス Ultinon LED ヘッドランプは、昼の光のような明るい白色光を生み出しています。視野がはつきりすることで、障害物等を見つけやすくなり、より安全な運転が可能になります。また明るいライトにより、目をこらして前方の地形を確認する必要がないため、夜の運転を快適にしむことができます。

取付は簡単、純正同等のフィッティング

ドライバーボックス一体型のコンパクトなデザインだから、純正ハロゲンバルブと交換するだけ。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正LEDヘッドランプ装着車輛など、一部取付できない車種があります）。

11342ULX2

仕様

パッケージデータ

- パッケージ種類：X2
- JANCODE: 8727900398472
- EAN3: 8727900398540

製品仕様

- 光源：LED
- アプリケーション：ハイビーム, ロービーム
- シリーズ名：Ultinon LED
- バルブタイプ：LED ヘッドランプ用バルブ：H4タイプ
- ECE 認証：未取得
- ベース：P43c-38
- 指定LEDタイプ：LED ヘッドランプ用バルブ：H4タイプ
- 技術的仕様：ドライバーボックス一体型

電源仕様

- ワット数：15 W
- 対応電圧：12 V - 24 V

セールスポイント

- 期待される効果：ドライバーボックス一体型
- 製品特長：ワンランクアップした白色光

光束

- 色温度：6000K
- ルーメン：900 / 1200

注文情報

- 品番：11342ULX2
- 注文コード：39847231

製品寿命

- 寿命：最大で8年



発行日 2019-02-14

バージョン：6.1.1

12 NC: 8670 001 49697

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Philips Lighting Holding B.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com

*自動車用LEDバルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。