

PHILIPS

Bombilla para faro delantero

Ultinon LED

LED-HL [~H4]

6000 K

Luz con un 160 % más de brillo

Diseño compacto para un mejor ajuste

11342ULX2



Siguiente nivel de luz blanca

Luz LED blanca, compacta y brillante

Los faros delanteros Philips Ultinon LED-HL [~H4] te permiten disfrutar el siguiente nivel de brillo: luz blanca elegante de 6000 K y buen rendimiento de haz para faro delantero. Gracias al sistema electrónico integrado, se logró un diseño compacto que permite mejorar el ajuste.

Faros delanteros LED brillantes para autos

- Conseguí una luz un 160 % más brillante para obtener mayor visibilidad

Haz blanco nítido

- Temperatura de color de 6000 K para una luz blanca y clara

Faros delanteros LED de larga duración

- Focos LED de larga duración para autos

Ajuste mejorado con diseño compacto

- Fácil instalación gracias a su sistema electrónico integrado

Calidad confiable de Philips

- Iluminación automotriz Philips en su máximo nivel de calidad
- Instalación sencilla y compatible con muchos modelos de automóviles

Destacados

Calidad de nivel automotriz



La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector automotor y lo ha sido por más de 100 años. Los productos de calidad automotriz de Philips se diseñan y elaboran según estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO pertinentes), lo que da como resultado estándares altos y constantes de producción. Los principales fabricantes de automóviles eligen lámparas Philips, porque cuando las compran, obtienen calidad, iluminación brillante y potente, un rendimiento de haz preciso y un estilo de alta tecnología. Disfruta de una conducción más segura y fluida.

Brillo para mejorar la visión

Conducir en la oscuridad es difícil, por lo tanto, debes confiar en tus faros delanteros. Tanto la visión frontal como la periférica son importantes para mejorar tus capacidades de conducción y manejar de manera más segura. Con su haz brillante, los faros delanteros Philips Ultinon LED te permiten mejorar la visibilidad en hasta un 160 %. Una vez que experimentes este efecto similar a la luz del día, no querrás otra luz que no sea LED. Cuanto más puedas ver, mejor conducirás, más rápido reaccionarás y más seguro estarás. Así que no dejes que la oscuridad gane, escoge Philips y comienza a conducir por la noche con mayor confianza y control.

Diseño compacto

En las luces LED Philips Ultinon se utiliza un nuevo diseño de foco que integra el sistema electrónico de la caja controladora en la estructura. Una caja controladora es el núcleo de una luz LED: controla aspectos de rendimiento, como potencia y salida de luz. En otras soluciones de actualizaciones LED del

mercado la caja controladora está en la parte exterior de la estructura LED. Los LED Philips Ultinon la integran en la estructura para crear un diseño optimizado que utiliza el menor espacio posible. Un tamaño optimizado de LED es clave, ya que varias ópticas son muy pequeñas. El diseño compacto de los LED Philips Ultinon permite que puedan adaptarse a una amplia variedad de modelos de autos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.

Focos LED para faros delanteros de gran duración

Buscas unos faros delanteros luminosos y elegantes, pero no quieres seguir reemplazando los focos malos. Esa es una debilidad importante de los faros delanteros convencionales; cuanto más potente es la luz, más corta es su vida útil. Las luces LED duran mucho más y los productos LED Philips Ultinon son mucho más duraderos: pueden funcionar durante 8 años, como máximo.

Luz blanca brillante y pura

Con una alta temperatura del color de hasta 6000 K, las bombillas para faros delanteros LED Philips Ultinon producen un haz de luz blanco y brillante, similar a la luz diurna. Con una visión más clara, podrás detectar mejor los obstáculos y tomar la vía perfecta mientras conduces. Además, como no tienes que forzar los ojos para ver el terreno al frente, las luces brillantes permiten una conducción nocturna más cómoda y emocionante.

Instalado en un dos por tres.

Dado que están diseñados para una instalación sencilla en vehículos compatibles, los conductores con experiencia en mantenimiento podrán actualizar los faros delanteros compatibles fácilmente. Sin embargo, recomendamos que tus nuevos faros delanteros LED Philips los instalen mecánicos especializados: ellos se asegurarán de que estés listo para partir. Aunque estos faros delanteros son compatibles con una amplia gama de modelos de automóviles existentes, no todos los tipos de automóviles los admiten.

Datos del empaque

Tipo de empaque: X2
EAN1: 8727900398472
EAN3: 8727900398540

Descripción del producto

Tecnología: LED
Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
Alcance: LED Ultinon
Tipo: H4
Homologación ECE: NO
Base: P43t-38
Denominación del tipo LED: LED-HL (~H4)
Características técnicas: Controlador electrónico integrado

Características eléctricas

Potencia: 15 W
Voltaje: 12 V - 24 V

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Diseño compacto para un mejor ajuste
Características destacadas del producto: Siguiendo nivel de luz blanca

Características de la luz

Temperatura color: Hasta 6000 K
Lúmenes: 800/1000

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 11342ULX2
Código de solicitud: 39847231

Duración

Duración: Hasta 8 años

