

# PHILIPS

Bóng đèn sương mù

Ultinon LED

LED-FOG [~H8/H11/H16]

6000 K

Sáng hơn +160%

Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khớp

11366ULX2



## Cấp độ tiếp theo của ánh sáng trắng LED nhỏ gọn, ánh sáng trắng rực rỡ

Đèn sương mù LED Philips Ultinon cho phép bạn trải nghiệm cấp độ sáng tiếp theo: ánh sáng trắng phong cách 6000 Kelvin và hiệu suất chùm sáng đèn pha tuyệt vời. Các thành phần điện tử tích hợp mang đến thiết kế nhỏ gọn để lắp đặt vừa khớp trên mọi mẫu xe.

### Đèn pha LED ánh sáng rực rỡ dành cho xe hơi

- Sáng hơn 160%, mang lại tầm nhìn rộng hơn

### Chùm ánh sáng trắng rõ ràng

- Nhiệt độ màu 6000 Kelvin đem đến ánh sáng trắng sắc nét

### Đèn sương mù LED bền lâu

- Bóng đèn LED sử dụng lâu bền dành cho xe hơi

### Lắp đặt vừa khớp nhờ có thiết kế nhỏ gọn

- Dễ lắp ráp nhờ có các thành phần điện tử tích hợp

### Chất lượng Philips đáng tin cậy

- Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất
- Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

# Những nét chính

## Chất lượng dành cho xe hơi



Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp, đồng thời có được trải nghiệm lái xe an toàn và êm ái hơn.

## Độ sáng cho tầm nhìn rõ hơn

Lái xe khi trời tối khá phức tạp, vì vậy bạn phải dựa vào đèn pha của mình. Tầm nhìn về phía trước và xung quanh đều quan trọng để nâng cao khả năng lái xe an toàn của bạn. Với chùm sáng rực rỡ, đèn pha Philips Ultinon LED dành cho xe hơi sẽ cải thiện tầm nhìn của bạn lên tới 160%. Một khi bạn đã trải nghiệm hiệu ứng giống như ánh sáng ban ngày này, thì về sau bạn sẽ thích sử dụng đèn LED hơn. Bạn càng nhìn thấy nhiều, bạn càng lái xe tốt hơn, bạn càng phản ứng nhanh hơn và bạn sẽ an toàn hơn. Vì vậy, đừng để bóng tối chiền thảng, hãy chọn Philips và bắt đầu lái xe ban đêm với sự tự tin và khả năng kiểm soát tốt hơn.

## Kiểu dáng nhỏ gọn

Philips Ultinon LED sử dụng thiết kế bóng đèn hoàn toàn mới khi tích hợp các thành phần điện tử điều khiển bên trong thân bóng. Hộp điều khiển là bộ não quản lý các tính năng thiết yếu như công suất chiếu sáng

và độ sáng đầu ra của đèn LED. Nhiều giải pháp nâng cấp đèn LED khác trên thị trường có hộp điều khiển lắp bên ngoài thân đèn LED. Ngược lại, Ultinon LED của Philips tích hợp hộp điều khiển này trực tiếp vào trong thân bóng đèn để tạo ra thiết kế tối ưu sử dụng được cho không gian nhỏ. Kích cỡ đèn LED tối ưu cũng rất quan trọng do các kính quang học rất nhỏ. Philips Ultinon LED với thiết kế nhỏ gọn có thể được lắp đặt dễ dàng bởi chuyên viên cơ khí trên nhiều mẫu xe hơi khác nhau.

## Bóng đèn sương mù LED bền lâu

Bạn muốn có đèn sương mù sáng và thời trang. Nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn sương mù thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Trong khi đó, đèn LED có tuổi thọ cao hơn nhiều và các sản phẩm đèn Ultinon LED của Philips đều cho thấy độ bền cao lên đến 8 năm.

## Ánh sáng trắng sáng thuần khiết

Với nhiệt độ màu cao lên tới 6000 Kelvin, đèn sương mù Philips Ultinon LED tạo ra chùm ánh sáng trắng rực rỡ, giống như ánh sáng ban ngày. Với tầm nhìn rõ ràng hơn, bạn có thể phát hiện ra các chướng ngại vật nhanh hơn và có được cung đường lái xe hoàn hảo. Và khi bạn không còn phải căng mắt để nhìn đoạn đường phía trước, ánh sáng rực rỡ hơn giúp bạn cảm thấy thoải mái và thú vị hơn khi lái xe vào ban đêm.

## Sẵn sàng, bình tĩnh, đã lắp đặt!

Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn pha tương thích một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên để các chuyên viên cơ khí lắp đèn pha LED Philips mới - họ sẽ đảm bảo để bạn khởi hành tốt đẹp. Mặc dù những đèn pha này tương thích với nhiều mẫu xe hiện có, nhưng không phải tất cả các loại xe đều được hỗ trợ.

# Các thông số

## Dữ liệu đóng gói

Dạng đóng gói: X2

EAN1: 8727900398502

EAN3: 8727900398519

## Mô tả sản phẩm

Công nghệ: LED

Ứng dụng: Đèn sương mù trước

Chân cắm: PGJ19-1, PGJ19-2, PGJ19-3

Dây sản phẩm: Ultinon LED

Loại bóng: H8; H11; H16

Xác thực ECE: Không

Ký hiệu loại đèn LED:

LED-FOG [-H8/H11/H16]

Đặc tính kỹ thuật: Bộ điều khiển điện tử lắp sẵn

## Đặc tính điện tử

Công suất: 10 W

Điện áp: 12 V

## Thông số thị trường

Ưu điểm mong muốn: Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khớp

Điểm vượt trội sản phẩm: Cấp độ tiếp theo của ánh sáng trắng

## Đặc điểm chiếu sáng

Nhiệt độ màu: Lên đến 6000K

Lumen: 820

## Thông tin đặt hàng

Mục nhập đơn hàng: 11366ULX2

Mã đặt hàng: 39850231

## Tuổi thọ

Tuổi thọ: Lên đến 8 năm

