

# PHILIPS

 Product Picture

Bola lampu sein  
mobil

Ultinon Pro6000 SI

LED-WHITE [-P21W]

Jumlah bola lampu: 2

12 V, 6000 K Putih sejuk

Sistem otomotif canggih

11498CU60X2

## Nikmati kecerahan jangka panjang

Lampu sen yang lebih terang dan elegan

Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke lampu mundur, lampu rem, dan lampu kabut belakang Philips Ultinon Pro6000 LED-WHITE [-P21W]. Warna putih dingin lampu ini terang di siang hari dan terlihat bagus sehingga Anda dapat memberi sinyal secara aman dan penuh gaya.

### Visibilitas superior

- Beri tahu arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang
- Informasi keamanan instan untuk pengemudi lainnya
- Desain ergonomis dengan susunan tiga LED

### Lampu sen canggih dan bergaya

- Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

### Performa yang sangat tahan lama

- Masa pakai yang disempurnakan hingga 5.000 jam

### Penggantian plug-and-play yang mudah

- Mudah dipasang dan kompatibel dengan sebagian besar model mobil
- Kompatibel dengan sistem listrik sebagian besar mobil

# Kelebihan Utama

## Kecerahan luar biasa

Menyalakan lampu sein sebelum berbelok sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Untuk menghindari tabrakan, pengemudi lain perlu tahu arah pergerakan Anda. Kebutuhan akan lampu sein yang cerah dan terang menjadi kian mendesak, terutama ketika cuaca buruk mengurangi visibilitas pengemudi di jalan. Lampu sein LED Philips Ultinon Pro6000 menghadirkan cahaya terang untuk lampu sein. Mobil Anda mencerminkan banyak hal tentang Anda, maka ekspresikanlah gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.

## Teknologi langsung menyala

Dibandingkan lampu pijar, LED Philips Ultinon Pro6000 langsung menyala untuk memastikan pengemudi lain dapat bereaksi lebih cepat, sehingga menjadikan Anda lebih aman.

## Distribusi cahaya yang seragam

Untuk lampu mundur, lampu kabut belakang, dan lampu rem, LED Philips Ultinon Pro6000 menghadirkan distribusi cahaya yang seragam. Sudutnya yang lebar memastikan bahwa cahaya diproyeksikan ke arah yang dibutuhkan.

## Lampu LED elegan

Karena tujuan utama lampu eksterior adalah untuk membantu Anda melihat dan terlihat, tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa terlihat bagus pada saat yang sama. Jika Anda ingin semakin bergaya tanpa membeli mobil

baru, mengganti lampu eksterior Anda dengan LED Philips Ultinon Pro6000 adalah cara cerdas untuk membelanjakan uang Anda.

## Masa pakai hingga 5.000 jam

Anda menginginkan lampu mobil yang terang dan bergaya, namun Anda tidak ingin terus mengganti lampu yang rusak. Ini adalah kelemahan utama bola lampu konvensional – semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. Bahkan dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi, LED tahan lebih lama. Lampu LED Philips Ultinon Pro6000 dibuat agar bertahan lama. Berkat fitur seperti teknologi LED canggih dan sistem manajemen panas tingkat lanjut, alat ini dapat bertahan hingga 5.000 jam pengoperasian.

## Siap, stabil, terpasang!

Nikmati pengalaman plug-and-play: Dengan Philips Ultinon Pro6000, penggantian bohlam menjadi cepat dan mudah.

## Kompatibilitas kelistrikan

LED retrofit dan bohlam konvensional berbeda dalam hal watt, komposisi, dan konsumsi daya. Mengganti bohlam konvensional Anda dengan LED lain dapat menimbulkan masalah. Lampu Philips Ultinon Pro6000 kompatibel dengan listrik di kebanyakan mobil. Adaptor tambahan tersedia sebagai aksesori untuk mengatasi masalah, jika diperlukan. Kami menyediakan solusi lengkap.

# Spesifikasi

## Masa pakai

Masa pakai: 5.000 jam

## Karakteristik cahaya

Suhu warna: 6000 K

Lumen: 250

## Spesifikasi pemasaran

**Manfaat yang diharapkan:** Lampu sein yang lebih terang dan elegan

**Fitur utama produk:** LED Kelas Otomotif, Kecerahan luar biasa, Distribusi cahaya yang seragam

## Informasi pemesanan

Entri pesanan: 11498CU60X2

Kode pemesanan: 72144630

## Data Kemasan

EAN1: 6974260721446

EAN3: 6974260721453

Jenis kemasan: X2

## Informasi kemasan luar

Berat kotor per buah: 0,51 kg

Berat bersih per buah: 360 g

Tinggi: 13,5 cm

Panjang: 9,5 cm

Lebar: 1,5 cm

## Informasi produk dalam kemasan

Berat kotor per buah: 36 g

Berat bersih per buah: 13 g

Tinggi: 10,3 cm

Panjang: 14,2 cm

Lebar: 12,1 cm

MOQ (untuk profesional): 10 pak

Jumlah Kemasan: 2 potong

## Penjelasan produk

**Penggunaan:** Lampu mundur, Lampu kabut belakang, Berhenti

**Alas:** BA15S

**Nama resmi:** P21W LED putih 11498 CU60 12V X2

**Pengesahan ECE:** TIDAK

**Produk:** Ultinon Pro6000 SI

**Teknologi:** LED

**Voltase:** 12 volt

**Jenis:** LED-WHITE [-P21W]

