



飛利浦 Ultinon LED
汽車方向燈燈泡

LED-S25 [~P21W]

燈泡數量：2
12 V，6000 K 晝光效果
倒車燈

11498ULWX2



燈號清晰，駕駛有型。

LED 品質經久耐用

色彩強烈的方向燈讓駕駛更氣派。飛利浦 Vision LED [~P21W] 倒車燈的光線明亮悅目，不但氣派有型，也能兼顧行駛安全。

時尚有型再升級

- 升級照明光線，打造完美風格

明亮度提升的 LED 車外燈

- 以明亮燈號提升行車安全
- 6000K 晝光效果可提高倒車時的能見度

光漫射效果出色

- 光線散佈效果出色，增強能見度

飛利浦高品質經久耐用

- 飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質
- 安裝簡便，適用於多種車款

PHILIPS

汽車方向燈燈泡

LED-S25 [~P21W] 燈泡數量：2, 12 V，6000 K 晝光效果，倒車燈

規格

包裝資料

- EAN1: 8727900398892
- EAN3: 8727900398908
- 包裝類型：X2

產品說明

- 技術：LED
- 應用：倒車燈
- 系列：Ultinon LED
- 類型：P21W
- 符合 ECE：否
- 燈座：BA15s
- 型號 LED 類型：LED-S25 [~P21W]
- 技術功能：立即亮起

電力特性

- 電壓：12 V

行銷規格

- 期望效果：先進的汽車系統
- 產品特色：燈號清晰，駕駛有型

照明特性

- 色溫：高達 6000K
- 流明：190

訂購資訊

- 訂購條目：11498ULWX2
- 訂購代碼：39889230

外包裝資訊

- 高度：8.5 cm
- 長度：19.5 cm
- 寬度：15.1 cm
- 每件總重：0.6 kg

包裝產品資訊

- 高度：9.2 cm
- 長度：6.8 cm
- 寬度：2.8 cm
- MOQ (專業人士適用)：20
- 包裝數量：2

使用壽命

- 使用壽命：長達 8 年

11498ULWX2

焦點

時尚的訊號色彩

車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。

讓人看見您的明亮燈號

清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須瞭解您的行車意圖，因此燈號明亮能確保您足夠醒目，進而提升行車安全。無論是倒車燈、位置燈或煞車燈，飛利浦 Vision LED 方向燈的表現都合乎您的需要，在您有所動作時，讓其他駕駛能把握重要的額外反應時間。

讓倒車時的視線更清楚

倒車時您的視野有限。由於您是坐著，因此無法一眼盡覽所有角度。在黑暗中倒車時更加危險，所以在這種時刻往往會發生意外。飛利浦 LED 倒車燈提供高達 6000K 的強大晝光效果，可以更清楚照射出您車輛正後方的區域。只要您看得越清楚，就能進一步確保安全。

光漫射效果出色

飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外方向燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且出色的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。

絕佳車用等級

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時還能展現頂級風格。

各就各位、準備，安裝完成！

精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級愛車的照明。不過，在安裝全新的飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈前，仍建議您先諮詢專業的技師，技師們能確保萬無一失的安裝條件。雖然這些燈泡適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。



發行日期 2019-04-24

版本：1.1.1

12 NC: 8670 001 49529

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com