

PHILIPS

Bóng đèn tín hiệu xe
hơi

Ultinon Pro6000 SI

LED-AMB [~P21/5W]

Số lượng: 2 bóng đèn

12V, Ánh sáng vàng hổ phách mạnh

Hệ thống ô tô tiên tiến



11499AU60X2



Tận hưởng độ sáng lâu dài

Tín hiệu trang nhã, sáng hơn

Để lái xe phong cách hơn, hãy nâng cấp lên đèn báo rẽ Philips Ultinon Pro6000 LED-AMB [~P21/5W]. Các bóng đèn này có ánh sáng vàng hổ phách mạnh, rực rỡ, nâng cao tầm nhìn để bạn có thể báo hiệu lưu thông một cách an toàn và sành điệu.

Tầm nhìn rộng hơn

- Báo hiệu chuyển hướng bằng đèn lắp bên ngoài sáng hơn
- Thông tin an toàn tức thì cho những người lái xe khác
- Thiết kế tiện dụng với màng ba đèn LED

Tín hiệu cao cấp, phong cách

- Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

Hiệu suất được thiết kế để sử dụng bền lâu

- Tuổi thọ nâng cao lên đến 5.000 giờ

Dễ thay thế với thiết kế "cắm là chạy"

- Dễ lắp đặt và tương thích với hầu hết các dòng xe hơi
- Khả năng tương thích điện với hầu hết các dòng xe hơi

Những nét chính

Độ sáng vượt trội

Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Nhu cầu đèn tín hiệu sáng và rực rỡ lại càng quan trọng hơn nữa trong các điều kiện thời tiết xấu có tầm nhìn hạn chế. Đèn tín hiệu LED Philips Ultinon Pro6000 cung cấp ánh sáng màu vàng hổ phách rực rỡ, cường độ mạnh cho đèn báo rẽ và đèn xi nhan bên. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu LED Philips.

Công nghệ bật tức thì

So với đèn sợi đốt, đèn LED Philips Ultinon Pro6000 sáng ngay lập tức để đảm bảo những người lái xe khác có thể phản ứng nhanh hơn, giúp bạn an toàn hơn.

Độ phân bố ánh sáng đồng đều

Để cung cấp tín hiệu đèn báo rẽ và đèn xi nhan bên, đèn LED Philips Ultinon Pro6000 có góc chiếu sáng rộng và được thiết kế để đem lại độ phân bố ánh sáng đồng đều, nhằm đảm bảo đèn sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần.

Thiết kế đèn LED thanh lịch

Mục đích chính của chiếu sáng bên ngoài là để giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, vậy thì không có lý do gì bạn lại không thể có được một bóng đèn đẹp cùng lúc đó. Nếu bạn đang muốn nâng cấp phong cách của mình mà không cần mua

một chiếc xe mới hơn, thì việc thay thế hệ thống chiếu sáng bên ngoài bằng đèn tín hiệu LED Philips Ultinon Pro6000 là một cách tiêu tiền thông minh.

Tuổi thọ lên đến 5.000 giờ

Bạn muốn có đèn xe sáng và phong cách nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng. Đó chính là điểm yếu chính của các đèn thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ở mức cường độ ánh sáng cao hơn, đèn LED có tuổi thọ cao hơn và đèn LED Philips Ultinon Pro6000 được chế tạo để sử dụng lâu hơn. Nhờ có các tính năng như công nghệ LED cao cấp và hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến, đèn có tuổi thọ lên đến 5.000 giờ hoạt động.

Sẵn sàng, bình tĩnh, đã lắp đặt!

Tận hưởng trải nghiệm cảm là chạy: Philips Ultinon Pro6000 đi kèm các chân bóng đèn tiêu chuẩn và không có cực nên việc thay thế rất nhanh chóng và dễ dàng.

Khả năng tương thích điện

Bóng đèn LED retrofit và bóng đèn thông thường khác nhau về công suất, cấu tạo và mức tiêu thụ điện năng. Việc thay thế bóng đèn thông thường của bạn bằng các đèn LED khác có thể gây ra vấn đề. Bóng đèn Philips Ultinon Pro6000 tương thích về điện với hầu hết các dòng xe. Các đầu chuyển đổi bổ sung có sẵn dưới dạng phụ kiện để khắc phục sự cố, nếu cần. Chúng tôi bán một giải pháp hoàn chỉnh.

Các thông số

Tuổi thọ

Tuổi thọ: 5000 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

Nhiệt độ màu: Màu hổ phách

Lumen: 80/16

Thông số thị trường

Ưu điểm mong muốn: Tín hiệu trang nhã, sáng hơn

Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn LED dành cho xe hơi, Độ sáng vượt trội, Độ phân bố ánh sáng đồng đều

Thông tin đặt hàng

Mục nhập đơn hàng: 11499AU60X2

Mã đặt hàng: 72136130

Dữ liệu đóng gói

EAN1: 6974260721361

EAN3: 6974260721378

Dạng đóng gói: X2

Thông tin bao bì ngoài

Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0,51 kg

Trọng lượng thực trên bộ phận: 360 g

Chiều cao: 13,5 cm

Chiều dài: 9,5 cm

Chiều rộng: 1,5 cm

Thông tin sản phẩm đóng gói

Tổng trọng lượng trên bộ phận: 36 g

Trọng lượng thực trên bộ phận: 13 g

Chiều cao: 10,3 cm

Chiều dài: 14,2 cm

Chiều rộng: 12,1 cm

MOQ (dành cho chuyên gia):

10 gói

Số lượng gói: 2 cái

Mô tả sản phẩm

Ứng dụng: Báo rẽ phía trước, Đèn phía trước, Báo rẽ phía sau, Đèn sau/vị trí sau

Chân cắm: BAY15d

Chủng loại và màu sắc: LED P21/5W màu vàng hổ phách 11499 AU60 12V X2

Xác thực ECE: Không

Dãy sản phẩm: Ultinon Pro6000 SI

Công nghệ: LED

Điện áp:

12 V

Loại bóng: LED-AMB [-P21/5W]

