

PHILIPS

Bóng đèn tín hiệu xe
hơi

Ultinon Pro3000 SI

LED-RED [~P21/5W]

Số lượng: 2 bóng đèn

12V, Ánh sáng đỏ cường độ mạnh

Hệ thống ô tô tiên tiến

11499U30RB2



Nổi bật giữa đám đông

Đèn tín hiệu LED rực rỡ và bền lâu

Để lái xe phong cách hơn, hãy nâng cấp lên đèn thắng và đèn sau Philips Ultinon Pro3000 LED [~P21/5W]. Các bóng đèn này có ánh sáng đỏ mạnh, rực rỡ và kiểu dáng đẹp để bạn có thể báo hiệu lưu thông một cách an toàn và sành điệu.

Đèn LED sáng rực rỡ

- Báo hiệu chuyển hướng bằng đèn lắp bên ngoài sáng hơn

Độ phân bố ánh sáng tốt

- Được tối ưu hóa để tăng cường khả năng quan sát

Hiệu suất bền lâu

- Chiều sáng LED bền bỉ, thời gian sử dụng dài

Dễ thay thế với thiết kế "cắm là chạy"

- Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

Những nét chính

Đèn tín hiệu sáng và rực rỡ

Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Bất kể là báo lùi, định vị hay báo dừng, đèn tín hiệu Ultinon Pro3000 của Philips mang đến hiệu quả chiếu sáng mà bạn cần, cho phép những người lái xe khác có đủ thời gian phản hồi kịp thời tín hiệu chuyển động của bạn. Nâng cấp chiếu sáng bên ngoài bằng màu đỏ mạnh cho đèn thắng và đèn chỉ báo phía sau. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu lắp ngoài LED của Philips.

Độ phân bố ánh sáng tốt

Dòng bóng đèn LED chiếu sáng bên ngoài Ultinon Pro3000 của Philips được thiết kế để đem lại độ phân bố ánh sáng thông minh hơn, nhằm đảm bảo đèn tín hiệu lắp ngoài sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần (bất kể là báo lùi, dừng hay báo rẽ). Với góc chiếu sáng rộng

và độ khuếch tán ánh sáng đồng đều, bạn không những có thể quan sát con đường rõ hơn mà người lái xe khác cũng có thể nhìn thấy bạn rõ hơn.

Sẵn sàng, bình tĩnh, đã lắp đặt!

Tận hưởng trải nghiệm cảm là chạy: Philips Ultinon Pro3000 đi kèm các chân bóng đèn tiêu chuẩn, để bạn thay bóng đèn nhanh chóng và dễ dàng.

Chiều sáng LED bền lâu

Bạn muốn đèn xe hơi sáng và sành điệu, nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng nữa. Đó là điểm yếu chính của các đèn pha thông thường: đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Ngược lại, đèn LED có tuổi thọ cao hơn nhiều trong khi vẫn cho cùng cường độ ánh sáng. Đèn LED Philips Ultinon Pro3000 cực kỳ bền với tuổi thọ 3.000 giờ.

Các thông số

Dữ liệu đóng gói

EAN1: 8719018006684

EAN3: 8719018006691

Dạng đóng gói: B2

Mô tả sản phẩm

Công nghệ: LED

Ứng dụng: Tín hiệu và chiếu sáng nội thất

Dãy sản phẩm: Ultinon Pro3000

Loại bóng: LED-Red [~P21/5W]

Xác thực ECE: Không

Chủng loại và màu sắc:

LED-Red [~P21/5W]

Chân cắm: BAY15D

Đặc tính điện tử

Công suất: 0,8/1,75 W

Điện áp: 12 V

Thông số thị trường

Ưu điểm mong muốn: Phong cách

Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn LED của Philips

Đặc điểm chiếu sáng

Nhiệt độ màu: Màu đỏ

Lumen: 50/20

Thông tin đặt hàng

Mục nhập đơn hàng: 11499U30RB2

Mã đặt hàng: 00668430

Thông tin bao bì ngoài

Chiều cao: 10,3 cm

Chiều dài: 14,2 cm

Chiều rộng: 12,1 cm

Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0,49 kg

Thông tin sản phẩm đóng gói

Tổng trọng lượng trên bộ phận: 39,87 g

Chiều cao: 13,5 cm

Chiều dài: 9,5 cm

Trọng lượng thực trên bộ phận: 15 g

Chiều rộng: 1,5 cm

MOQ (dành cho chuyên gia):

10

Số lượng gói: 2

Tuổi thọ

Tuổi thọ: 3000 giờ

