

Philips Ultinon LED
หลอดไฟสัญญาณ

LED-S25 [~P21/5W]

จำนวนของหลอดไฟ: 2
12V แสงสีแดงเข้ม
ไฟหยุด/ไฟท้าย

11499ULWX2



สัญญาณขัดสี ขับขี่อย่างมีสไตล์

LED คุณภาพทนทาน

เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ และไฟสัญญาณที่มีสีเข้มชัด ไฟเบรกและไฟท้าย Philips Ultinon LED [~P21/5W] สว่างสดใส สีแดงเข้ม และดูดี เพื่อให้คุณส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัยพร้อมสไตล์

อัปเกรดสไตล์ของคุณ

- อัปเกรดแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

ไฟ LED ภายนอกที่สว่างขึ้น

- ไฟเบรกที่ติดสว่างในทันทีทำให้การเบรกกะทันหันมีความปลอดภัยขึ้น
- สัญญาณที่สว่างชัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

กระจายแสงได้ดี

- การกระจายแสงที่สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์

ไฟ LED ที่ใช้งานยาวนาน

- ผลลัพธ์ที่ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
- การติดตั้งที่ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์ทุกรุ่น

PHILIPS

หลอดไฟสัญญาณ
LED-S25 [-P21/5W] จำนวนของหลอดไฟ: 2, 12V แสงสีแดงเข้ม, ไฟหยุด/ไฟท้าย

ไฮโลต์

สัญญาณไฟที่คมชัด

ในขณะที่จุดมุ่งหมายหลักของไฟภายนอกคือการช่วยให้คุณเห็นและถูกเห็น ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะต้องดูไม่ดีในขณะที่เดียวกัน พวกคุณกำลังต้องการอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องซื้อชุดใหม่ ให้เปลี่ยนไฟภายนอกของคุณด้วย LED ที่นับว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการใช้จ่ายเงิน อุปกรณ์ไฟภายนอกของคุณด้วยไฟสีแดงที่เข้มมากขึ้นสำหรับใช้เป็นไฟเบรก ส่วนไฟสีฟ้าสำหรับใช้สำหรับไฟเลี้ยว และแสงสีขาวสว่างสำหรับใช้เป็นไฟหรี่และไฟถอยหลัง รถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณ ดังนั้นทำให้สแตนด์ของคุณดูโดดเด่นด้วยไฟสัญญาณ LED ภายนอกของ Philips

มองเห็นได้ง่ายด้วยไฟสัญญาณสว่างสดใส

การส่งสัญญาณเพื่อบอกถึงความเคลื่อนไหวของพาหนะของคุณมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการชน ผู้อื่นจำเป็นต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ไฟสัญญาณที่สว่างชัดนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าผู้อื่นจะสามารถมองเห็นคุณได้ ทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถอยหลัง การเบรกตำแหน่ง หรือการเบรก ไฟสัญญาณ LED Philips Ultinon จะให้สมรรถนะที่คุณต้องการ ทำให้ผู้ขับขี่อื่นๆ มีเวลามากขึ้นในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของคุณ

ไฟเบรกที่ติดสว่างในทันที

หลอดไฟปกติใช้เวลาในการติดสว่างขึ้นและติดเต็มที่ แต่ไฟ LED นั้น "ติดสว่างในทันที" ซึ่งสามารถวัดความแตกต่างได้เพียงเสี้ยววินาที โดยในการเบรกที่รุนแรงนั้น เพียงแค่เสี้ยววินาทีก็นับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ตัวอย่างเช่น ที่ความเร็ว 100 กม./ชม. ความแตกต่างเพียงเสี้ยวส่วนหนึ่งของเวลาตอบสนองหนึ่งวินาทีเท่ากับระยะทางตอบสนองที่เพิ่มขึ้นถึง 11 เมตร ซึ่งมีเวลาคิดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2.5 ช่วงรถด้วยไฟเบรก LED Philips

ในวินาทีที่คุณตัดสินใจจะเบรก ผู้ขับขี่ที่ตามมาด้านหลังจะรู้ได้ทันที

กระจายแสงได้ดี

คุณสมบัติของไฟ LED ภายนอกของ Philips นั้นได้รับการออกแบบมาให้มีการกระจายแสงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าไฟสัญญาณภายนอกจะถูกฉายไปในจุดที่คุณต้องการ (ไม่ว่าจะเป็นไฟถอยหลังไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ) ด้วยมุมที่กว้างและการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถมองเห็นบนท้องถนนได้มากขึ้น แต่ผู้ขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณได้ดีเช่นกัน

เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง

ออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้งในพาหนะที่ใช้งานร่วมกันได้ ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาจะสามารถถอดไฟเบรกไฟรถยนต์ที่ใช้งานร่วมกันได้ด้วยความง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณติดตั้งไฟ LED Philips X-tremeUltinon โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทำให้แน่ใจว่าคุณจะใช้งานได้โดยไม่ต้องมีปัญหา ในขณะที่หลอดไฟเหล่านี้ใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่นที่มีอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่รองรับรถยนต์ทุกประเภท

คุณภาพเกรดยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ที่ส่องสว่างของ Philips ที่จำหน่ายด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้าและประสิทธิภาพที่ปลอดภัยที่แน่นอน ยานยนต์ได้รับสแตนด์ที่ล้ำสมัย

11499ULWX2

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

- EAN1: 8727900398915
- EAN3: 8727900398922
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X2

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- เทคโนโลยี: LED
- การใช้งาน: ไฟหยุด/ไฟท้าย
- ช่วง: Ultinon LED
- ประเภท: P21/5W
- การรับรองจาก ECE: ไม่มี
- ฐาน: BA15s
- ชื่อประเภท LED: LED-S25 [-P21/5W]
- คุณสมบัติด้านเทคนิค: สว่างขึ้นในทันที

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า: 12 โวลต์

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: ระบายความร้อนขึ้นสูง
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: สัญญาณชัดใส ขยับขี้อย่างมีสไตล์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การปรับอุณหภูมิสี: สูงสุด 6000K
- ลูเมน: 190

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการใบสั่ง: 11499ULWX2
- รหัสการสั่งซื้อ: 39891530

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความสูง: 8.5 ซม.
- ความยาว: 19.5 ซม.
- ความกว้าง: 15.1 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.6 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความสูง: 9.2 ซม.
- ความยาว: 6.8 ซม.
- ความกว้าง: 2.8 ซม.
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 20
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: สูงสุด 8 ปี



วันที่ออก 2019-08-21

เวอร์ชัน: 8.2.1

12 NC: 8670 001 49573

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Philips Lighting Holding B.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น