



Philips Ultinon LED  
Bóng đèn tín hiệu

LED-S25 [~P21/5W]

Số lượng: 2 bóng đèn  
12 V, ánh sáng đỏ mạnh  
Phanh/hậu

11499ULWX2

## Tín hiệu đèn sáng rực rỡ. Lái xe phong cách.

### Chất lượng LED bền lâu

Hưởng lợi từ các đèn báo tín hiệu có cường độ màu mạnh để lái xe phong cách hơn. Đèn phanh và đèn hậu Philips Ultinon LED [~P21/5W] có ánh sáng đỏ mạnh, rực rỡ và kiểu dáng đẹp, nhờ vậy bạn vừa có thể lái xe an toàn vừa tạo nên phong cách riêng.

#### **Nâng cao phong cách xe của bạn**

- Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

#### **Đèn lắp bên ngoài LED sáng hơn**

- Đèn bật sáng ngay lập tức để đạp phanh gấp an toàn hơn
- Tín hiệu đèn sáng hơn đảm bảo an toàn hơn

#### **Độ khuếch tán ánh sáng tốt**

- Độ phân bố ánh sáng tốt cho tầm nhìn nâng cao

#### **Đèn LED bền lâu hơn**

- Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượng cao nhất
- Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

# PHILIPS

Bóng đèn tín hiệu  
LED-S25 [~P21/5W] Số lượng: 2 bóng đèn, 12 V, ánh sáng đỏ mạnh, Phanh/hậu

## Các thông số

### Dữ liệu đóng gói

- EAN1: 8727900398915
- EAN3: 8727900398922
- Dạng đóng gói: X2

### Mô tả sản phẩm

- Công nghệ: LED
- Ứng dụng: Đèn phanh/đèn sau
- Dây sản phẩm: Ultinon LED
- Loại bóng: P21/5W
- Xác thực ECE: Không
- Chân cắm: BA15s
- Ký hiệu loại đèn LED: LED-S25 [~P21/5W]
- Đặc tính kỹ thuật: Bật chiếu sáng tức thời

### Đặc tính điện tử

- Điện áp: 12 V

### Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Hệ thống ô tô tiên tiến
- Điểm vượt trội sản phẩm: Tín hiệu đèn sáng rực rỡ. Lái xe phong cách

### Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: lên tới 6000K
- Lumen: 190

### Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 11499ULWX2
- Mã đặt hàng: 39891530

### Thông tin bao bì ngoài

- Chiều cao: 8,5 cm
- Chiều dài: 19,5 cm
- Chiều rộng: 15,1 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0,6 kg

### Thông tin sản phẩm đóng gói

- Chiều cao: 9,2 cm
- Chiều dài: 6,8 cm
- Chiều rộng: 2,8 cm
- MOQ (dành cho chuyên gia): 20
- Số lượng gói: 2

### Tuổi thọ

- Tuổi thọ: Lên đến 8 năm

11499ULWX2

## Những nét chính

### Màu đèn tín hiệu kiểu cách

Mục đích chính của chiếu sáng bên ngoài là để giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, vậy thì không có lý do gì bạn lại không thể có được một bóng đèn đẹp cùng lúc đó. Nếu bạn đang tìm cách để nâng cấp phong cách của mình mà không phải mua xe mới, thì việc nâng cấp đèn lắp bên ngoài của bạn bằng bóng đèn LED là một cách chi tiêu thông minh. Nâng cấp chiếu sáng bên ngoài bằng màu đỏ mạnh cho đèn phanh, màu vàng hồ phách rực rỡ cho tín hiệu rẽ và màu trắng sáng chói cho đèn báo lùi và đèn định vị. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo phong cách với đèn tín hiệu lắp ngoài LED của Philips.

### Để quan sát bằng tín hiệu đèn sáng hơn

Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để phòng ngừa va chạm, mọi người cần phải biết được bạn muốn làm gì. Tín hiệu đèn báo hiệu rõ ràng sẽ giúp mọi người nhìn thấy bạn rõ hơn và tăng cường an toàn. Đèn tín hiệu Philips Ultinon LED mang đến hiệu quả chiếu sáng mà bạn đang cần để những người lái xe khác có đủ thời gian phản hồi kịp thời tín hiệu chuyển động của bạn.

### Đèn phanh bật sáng ngay lập tức

Các đèn sợi đốt cần một ít thời gian để phát sáng và đạt đến hiệu suất cao nhất. Ngược lại, đèn LED thì "bật sáng ngay lập tức". Sự khác biệt ở đây được đo bằng phần của giây. Trong tình huống phanh gấp, thì một phần nhỏ của giây là vấn đề sống còn. Ví dụ: ở tốc độ 100 km/h, chênh lệch chỉ 4/10 giây trong thời gian phản ứng bằng với khoảng cách phản ứng nhiều thêm 11 mét - bằng khoảng 2,5 chiều dài xe của thời gian suy nghĩ thêm. Với đèn phanh LED của Philips, ngay khi bạn đạp phanh, người lái xe phía sau sẽ nhìn thấy tín hiệu đèn ngay lập tức.

### Độ khuếch tán ánh sáng tốt

Đồng bóng đèn chiếu sáng bên ngoài LED của Philips được thiết kế để đem lại độ phân phối ánh sáng thông minh hơn, nhằm đảm bảo đèn tín hiệu lắp ngoài sẽ chiếu sáng ở những nơi bạn cần (bắt kể là báo lùi, phanh hay báo rẽ). Với góc chiếu sáng rộng và độ khuếch tán ánh sáng tốt, bạn không những có thể quan sát con đường rõ hơn mà người lái xe khác cũng có thể nhìn thấy bạn rõ hơn.

### Sẵn sàng, bình tĩnh, đã lắp đặt!

Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng, những người lái xe có kinh nghiệm bảo dưỡng sẽ có thể nâng cấp đèn tương thích một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên để các chuyên viên cơ khí lắp đèn Philips X-tremeUltinon LED mới cho xe của bạn - họ sẽ đảm bảo xe bạn khởi hành tốt đẹp. Mặc dù những đèn này tương thích với nhiều mẫu xe hiện có, nhưng không phải tất cả các loại xe đều được hỗ trợ.

### Chất lượng dành cho xe hơi

Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù hợp), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp.



Ngày phát hành  
2019-08-14

Phiên bản: 8.2.1

12 NC: 8670 001 49573

© 2019 Tập đoàn Philips Lighting Holding B.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Philips Lighting Holding B.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại.