

# PHILIPS

 Product Picture

Bola lampu sein  
mobil

Ultinon Pro6000 SI

LED-FEST 38mm

Jumlah bola lampu: 1

12 V, 6000 K Putih sejuk

Sistem otomotif canggih

11854CU60X1

## Nikmati kecerahan jangka panjang

Lampu sen yang lebih terang dan elegan

Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke LED festoon 38 mm Philips Ultinon Pro6000 untuk lampu interior. Cahaya 6000 K yang kuat akan menerangi interior mobil Anda, tetapi tetap nyaman di mata.

### Visibilitas superior

- Terangi interior mobil Anda dengan bohlam LED yang terang
- Dioptimalkan untuk meningkatkan visibilitas

### Lampu sen canggih dan bergaya

- Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

### Performa yang sangat tahan lama

- Masa pakai yang disempurnakan hingga 5.000 jam

### Penggantian plug-and-play yang mudah

- Mudah dipasang dan kompatibel dengan sebagian besar model mobil

## Kelebihan Utama

### Kecerahan luar biasa

Pilih lampu LED Philips Ultinon Pro6000 putih terang kami untuk visibilitas dan gaya yang superior di dalam mobil Anda. Ubah pengalaman berkendara Anda dengan lampu terang nan trendi ini. Kini Anda dapat menikmati cahaya interior yang terang, baik saat mencari ponsel yang jatuh, saat penumpang lain ingin membaca, atau saat mencari rute terbaik ke tujuan Anda.

### Distribusi cahaya yang seragam

Lampu interior LED Philips Ultinon Pro6000 memberikan efek cahaya siang hari yang kuat hingga 6000 K, sehingga menerangi kompartemen penumpang mobil Anda dengan lampu yang terang, seragam, dan trendi.

### Lampu LED elegan

Jika Anda ingin meningkatkan pencahayaan dan gaya interior kendaraan, pilihlah lampu LED Philips Ultinon Pro6000. Cahaya putih yang terang akan membantu Anda melihat isi dasbor, menemukan ponsel atau dompet yang

terjatuh di bawah kursi, atau mencari barang di bagasi. Selain membantu Anda melihat lebih baik, lampu ini juga elegan.

### Masa pakai hingga 5.000 jam

Anda menginginkan lampu mobil yang terang dan bergaya, namun Anda tidak ingin terus mengganti lampu yang rusak. Ini adalah kelemahan utama bola lampu konvensional – semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. Bahkan dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi, LED tahan lebih lama. Lampu LED Philips Ultinon Pro6000 dibuat agar bertahan lama. Berkat fitur seperti teknologi LED canggih dan sistem manajemen panas tingkat lanjut, alat ini dapat bertahan hingga 5.000 jam pengoperasian.

### Siap, stabil, terpasang!

Nikmati pengalaman plug-and-play: Dengan Philips Ultinon Pro6000, penggantian bohlam menjadi cepat dan mudah.

## Spesifikasi

### Masa pakai

Masa pakai: 5.000 jam

### Karakteristik cahaya

Suhu warna: 6000 K

Lumen: 100

### Spesifikasi pemasaran

**Manfaat yang diharapkan:** Lampu sen yang lebih terang dan elegan

**Fitur utama produk:** LED Kelas Otomotif, Kecerahan luar biasa, Distribusi cahaya yang seragam

### Informasi pemesanan

**Entri pesanan:** 11854CU60X1

**Kode pemesanan:** 72128630

### Data Kemasan

**EAN1:** 6974260721286

**EAN3:** 6974260721293

**Jenis kemasan:** X1

### Informasi kemasan luar

**Berat kotor per buah:** 0,27 kg

**Berat bersih per buah:** 200 g

**Tinggi:** 13,5 cm

**Panjang:** 9,5 cm

**Lebar:** 1,5 cm

### Informasi produk dalam kemasan

**Berat kotor per buah:** 20 g

**Berat bersih per buah:** 2 g

**Tinggi:** 10,3 cm

**Panjang:** 14,2 cm

**Lebar:** 12,1 cm

**MOQ (untuk profesional):** 10 pak

**Jumlah Kemasan:** 1 buah

### Penjelasan produk

**Penggunaan:** Bagian dalam, Laci dasbor, Lampu baca, Pelat nomor, Bagasi

**Alas:** SV8,5

**Nama resmi:** Festoon 38mm LED 11854 CU60 12V X1

**Pengesahan ECE:** TIDAK

**Produk:** Ultinon Pro6000 SI

**Teknologi:** LED

**Voltase:** 12 volt

**Jenis:** LED-FEST 38mm

