

PHILIPS

 Product Picture

Bola lampu sein
mobil

Ultinon Pro6000 SI

LED-FEST 30mm

Jumlah bola lampu: 1

12 V, 6000 K Putih sejuk

Sistem otomotif canggih

11860CU60X1

Nikmati kecerahan jangka panjang

Lampu sen yang lebih terang dan elegan

Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke LED festoon 30 mm Philips Ultinon Pro6000 untuk lampu interior. Cahaya 6000 K yang kuat akan menerangi interior mobil Anda, tetapi tetap nyaman di mata.

Visibilitas superior

- Terangi interior mobil Anda dengan bohlam LED yang terang
- Dioptimalkan untuk meningkatkan visibilitas

Lampu sen canggih dan bergaya

- Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

Performa yang sangat tahan lama

- Masa pakai yang disempurnakan hingga 5.000 jam

Penggantian plug-and-play yang mudah

- Mudah dipasang dan kompatibel dengan sebagian besar model mobil
- Tanpa flicker untuk kebanyakan mobil

Kelebihan Utama

Kecerahan luar biasa

Pilih lampu LED Philips Ultinon Pro6000 putih terang kami untuk visibilitas dan gaya yang superior di dalam mobil Anda. Ubah pengalaman berkendara Anda dengan lampu terang nan trendi ini. Kini Anda dapat menikmati cahaya interior yang terang, baik saat mencari ponsel yang jatuh, saat penumpang lain ingin membaca, atau saat mencari rute terbaik ke tujuan Anda.

Distribusi cahaya yang seragam

Lampu interior LED Philips Ultinon Pro6000 memberikan efek cahaya siang hari yang kuat hingga 6000 K, sehingga menerangi kompartemen penumpang mobil Anda dengan lampu yang terang, seragam, dan trendi.

Lampu LED elegan

Jika Anda ingin meningkatkan pencahayaan dan gaya interior kendaraan, pilihlah lampu LED Philips Ultinon Pro6000. Cahaya putih yang terang akan membantu Anda melihat isi dasbor, menemukan ponsel atau dompet yang terjatuh di bawah kursi, atau mencari barang di bagasi. Selain membantu Anda melihat lebih baik, lampu ini juga elegan.

Masa pakai hingga 5.000 jam

Anda menginginkan lampu mobil yang terang dan bergaya, namun Anda tidak ingin terus mengganti lampu yang rusak. Ini adalah kelemahan utama bola lampu konvensional – semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. Bahkan dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi, LED tahan lebih lama. Lampu LED Philips Ultinon Pro6000 dibuat agar bertahan lama. Berkat fitur seperti teknologi LED canggih dan sistem manajemen panas tingkat lanjut, alat ini dapat bertahan hingga 5.000 jam pengoperasian.

Siap, stabil, terpasang!

Nikmati pengalaman plug-and-play: Dengan Philips Ultinon Pro6000, penggantian bohlam menjadi cepat dan mudah.

Imunitas terhadap arus gelap

LED retrofit dan bohlam konvensional berbeda dalam hal watt, komposisi, dan konsumsi daya. Mengganti bohlam konvensional Anda dengan LED lain dapat menyebabkan flicker karena arus gelap atau residual. Philips Ultinon Pro6000 Festoon dilengkapi dengan imunitas terhadap arus gelap, sehingga tidak ada flicker untuk kebanyakan mobil.

Spesifikasi

Masa pakai

Masa pakai: 5.000 jam

Karakteristik cahaya

Suhu warna: 6000 K

Lumen: 100

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Lampu sen yang lebih terang dan elegan

Fitur utama produk: LED Kelas Otomotif, Kecerahan luar biasa, Distribusi cahaya yang seragam

Informasi pemesanan

Entri pesanan: 11860CU60X1

Kode pemesanan: 72156930

Data Kemasan

EAN1: 6974260721569

EAN3: 6974260721576

Jenis kemasan: X1

Informasi kemasan luar

Berat kotor per buah: 0,27 kg

Berat bersih per buah: 200 g

Tinggi: 13,5 cm

Panjang: 9,5 cm

Lebar: 1,5 cm

Informasi produk dalam kemasan

Berat kotor per buah: 20 g

Berat bersih per buah: 2 g

Tinggi: 10,3 cm

Panjang: 14,2 cm

Lebar: 12,1 cm

MOQ (untuk profesional): 10 pak

Jumlah Kemasan: 1 buah

Penjelasan produk

Penggunaan: Bagian dalam, Laci dasbor, Lampu baca, Pelat nomor, Bagasi

Alas: SV8,5

Nama resmi: Festoon 30mm LED 11860 CU60 12V X1

Pengesahan ECE: TIDAK

Produk: Ultinon Pro6000 SI

Teknologi: LED

Voltase: 12 volt

Jenis: LED-FEST 30mm

