

PHILIPS

หลอดไฟสัญญาณสำหรับ
รถยนต์

Ultinon Pro3000 SI



LED-FEST 43 มม. [~C5W]

จำนวนของหลอดไฟ: 1

12V เอฟเฟกต์เดย์ไลท์ 6000 K

ระบบยานยนต์ขั้นสูง

11864U30CWB1



โดดเด่นเหนือใคร

ระบบไฟสัญญาณ LED ที่ทนทานและส่องสว่าง

เพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ อัปเกรดเป็นไฟ LED Festoons 43 มม. Philips Ultinon Pro3000 สำหรับแสงไฟภายในรถยนต์ แสงไฟสีขาวสว่างจ้า 6000 K จะให้แสงสว่างภายในรถของคุณ และยังถนอมสายตาของคุณอีกด้วย

แสงไฟ LED สว่างสดใส

- แสงไฟที่สว่างสำหรับภายในรถของคุณ

การกระจายแสงได้ดีเยี่ยม

- ปรับแต่งมาเพื่อวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

- ระบบไฟ LED ที่ทนทาน ใช้งานได้อย่างยาวนาน

การเปลี่ยนแบบพลั๊กแอนด์เพลย์ทำได้ง่ายดาย

- ติดตั้งได้ง่ายดายและใช้งานร่วมกันได้กับรถยนต์หลายรุ่น

ไฮไลต์

ไฟภายในรถที่สว่าง

เลือกหลอดไฟ Philips Ultinon Pro3000 LED สีขาวสว่างของเราเพื่อคนวิสัยและสไตล์ที่เหนือกว่าภายในรถของคุณ ด้วยความสว่างและมีสไตล์ ไฟรุ่นนี้จะเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่ของคุณ ไม่ว่าคุณกำลังค้นหาโทรศัพท์ที่ตกในรถ ผู้โดยสารของคุณต้องการอ่านหนังสือ หรือคุณกำลังพยายามค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดหมาย ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับแสงไฟภายในที่สว่างสดใสได้แล้ว

การกระจายแสงได้ดีเยี่ยม

ไฟภายในรถ Philips Ultinon Pro3000 LED ให้เอฟเฟกต์ด้วยไลท์ที่ทรงพลังถึง 6000K ให้ความสว่างให้กับที่นั่งผู้โดยสารในรถด้วยไฟที่สว่าง มีรูปแบบ และมีสไตล์

เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!

เพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้งานพลาสม่าแอนดเพลย์: Philips Ultinon Pro3000 มาพร้อมกับฝาครอบมาตรฐานเพื่อให้สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ระบบไฟ LED ที่ใช้งานได้ยาวนาน

คุณต้องการไฟรถยนต์ที่สว่างและมีสไตล์ แต่คุณคงไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ แน่แน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียหลักของไฟหน้าทั่วไป ซึ่งยิ่งให้แสงทรงพลังมากเท่าใด อายุการใช้งานก็จะสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงในระดับเดียวกัน LED ใช้งานได้ยาวนานยิ่งกว่า ไฟ Philips Ultinon Pro3000 LED มีความทนทานสูงมากด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 3,000 ชั่วโมง

11864U30CWB1

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

EAN1: 8719018006783

EAN3: 8719018006790

ประเภทบรรจุภัณฑ์: B1

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยี: LED

การใช้งาน: ไฟสัญญาณและไฟภายใน

รุ่น: Ultinon Pro3000

ประเภท: LED-FEST 43 มม. [~C5W]

การรับรองจาก ECE: เลขที่

การกำหนด:

LED-FEST 43 มม. [~C5W]

ฐาน: SV8.5 Ø9.8 x 43 มม.

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

ขนาดวัตต์: 0.6 W

แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

ประโยชน์ที่คาดหวัง: สไตล์

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: ไฟสัญญาณ LED จาก

Philips

คุณลักษณะการส่องสว่าง

อุณหภูมิสี: 6000 เคลวิน

ลูเมน: 50

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 11864U30CWB1

รหัสการสั่งซื้อ: 00678330

ข้อมูลกล่องภายนอก

ความสูง: 10.3 ซม.

ความยาว: 14.2 ซม.

ความกว้าง: 12.1 ซม.

น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.23 กก.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 12.27 กก.

ความสูง: 13.5 ซม.

ความยาว: 9.5 ซม.

น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 2.4 กก.

ความกว้าง: 1.5 ซม.

MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ):

10

จำนวนในแพ็คเกจ: 1

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 3000 ชม.

