



Philips Ultinon LED

LED-FEST [43 mm]

12 V, Cantidad de bombillas: 1
Efecto de luz diurna de 12V,
6000K
Interior

11864ULWX1



Iluminación brillante para interiores

Ve más con las luces LED

Olvídate de perder tus llaves de nuevo gracias a las brillantes, elegantes y duraderas luces LED Festoon de 43 mm de Philips para iluminación interior y matrículas. La potente iluminación, que brinda un efecto de luz diurna de 6000 K, ilumina el interior de tu automóvil sin molestar la vista

Actualizá tu estilo

- Actualizá tus luces, actualizá tu estilo

Luces LED brillantes para interiores

- Luces brillantes para interiores que te permiten ver todo dentro de tu auto

Buena difusión de la luz

- Buena distribución de la luz para una visibilidad mejorada

Calidad duradera de Philips

- Iluminación vehicular Philips a su máximo nivel de calidad
- Fácil instalación y compatible con muchos modelos de automóvil

Luces LED duraderas

- Iluminación LED resistente y duradera

PHILIPS

interior del auto
LED-FEST [43 mm] 12 V, Cantidad de bombillas: 1, Efecto de luz diurna de 12V, 6000K, Interior

11864ULWX1

Especificaciones

Datos del embalaje

- EAN1: 8719018050052
- EAN3: 8719018050069
- Tipo de embalaje: x1

Descripción del producto

- Tecnología: LED
- Alcance: X-tremeUltinon LED
- Tipo: Festoon
- Homologación ECE: NO
- Base: SV8,5
- Aplicación: Interior, placa de matrícula
- Denominación de tipo de LED: LED-FEST [43 mm]

Características eléctricas

- Voltaje: 12 V

Especificaciones de marketing

- Beneficios esperados: Sistema avanzado para automóviles
- Características destacadas del producto: Iluminación brillante para interiores

Características de iluminación

- Temperatura de color: Hasta 6000 K
- Lúmenes: 50

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 11864ULWX1
- Código de solicitud: 5005230

Información de embalaje exterior

- Altura: 8,5 cm
- Longitud: 19,5 cm
- Ancho: 15,1 cm
- Peso bruto por unidad: 0,27 kg

Información del producto embalado

- Altura: 9,2 cm
- Longitud: 6,8 cm
- Ancho: 2,8 cm
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10
- Cantidad por paquete: 1

Duración

- Vida útil: Hasta 8 años

Destacados

Luz interior elegante

Tus requisitos de luz y gusto pueden variar según la aplicación. Para el interior de tu auto, podés elegir entre una variedad de lámparas LED Philips Vision para obtener más brillo. Seleccioná una cómoda luz blanca cálida de 4000 K. Tu auto expresa quien sos, así que mostrá tu estilo con las luces LED para interiores de Philips.

Ve más dentro de tu auto

Ya sea tu teléfono, las llaves o el zapato perdido de tu hijo, en algún momento todos hemos tenido que buscar un objeto extraviado en un auto con poca luz. Gracias a la iluminación LED para interiores de Philips, disfrutarás una luz cálida, brillante y propagada uniformemente. Así, la próxima vez que busques algo en el maletero, la guantera o el suelo del auto, podrás ver exactamente lo que haces y encontrarlo todo fácilmente.

Iluminación LED duradera

Quiere luces brillantes y elegantes para su auto, pero no quiere cambiarlas constantemente. Esa es la principal desventaja las luces convencionales: cuanto más potente es la luz, menor es su vida útil. Las luces LED tienen una vida más prolongada, incluso con la misma intensidad. Además, las luces LED Philips Vision son más resistentes al calor y la vibración, lo que las convierte en la elección perfecta para disfrutar de un rendimiento prolongado.

Buena difusión de la luz

La gama de iluminación exterior LED de Philips se diseñó para una distribución de la luz más inteligente y garantizar que la luz de señalización exterior se proyecte donde lo necesites (ya sea durante la marcha atrás, el frenado o la señalización). Gracias a un ángulo amplio y una buena difusión de la luz, no solo podrás ver más en la carretera, sino que los demás conductores te verán más.

Calidad apta para automóviles

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector automotor y lo ha sido por más de 100 años. Los productos de calidad automotriz de Philips se diseñan y elaboran siguiendo estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO pertinentes), lo que da como resultado estándares altos y constantes de producción. Los principales fabricantes de autos eligen lámparas Philips, porque cuando las comprás, obtenés calidad, iluminación brillante y potente, un estilo de alta tecnología.

Instalado en un dos por tres.

Ya que se diseñaron para instalarse fácilmente en vehículos compatibles, los conductores con experiencia en mantenimiento podrán cambiar las luces compatibles sin problemas.



Fecha de publicación
2019-04-24

Versión: 2.0.1

12 NC: 8670 001 49705

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.