

PHILIPS

lámpara para faros delanteros de auto

Ultinon LED

LED-HL [~H7]

Cantidad de bombillas: 2

12 V, 14 W

Diseño compacto para un mejor ajuste



11972ULWX2



Siguiente nivel de luz blanca

Luz LED blanca, compacta y brillante

Los faros delanteros LED-HL [~H7] Philips Ultinon te permiten disfrutar el siguiente nivel de brillo: luz blanca elegante con hasta 6200 K y buen rendimiento de haz para faro delantero. Gracias al sistema electrónico integrado, se logró un diseño compacto que permite mejorar el ajuste.

Faros delanteros LED brillantes para autos

- Conseguí una luz un 160 % más brillante para obtener mayor visibilidad

Haz blanco nítido

- Temperatura del color de 6200 K para una luz blanca y nítida

Faros delanteros LED de larga duración

- Focos LED de larga duración para autos

Ajuste mejorado con diseño compacto

- Fácil instalación gracias a su sistema electrónico integrado

Calidad confiable de Philips

- Solo para faros delanteros con reflectores.
- Instalación sencilla y compatible con muchos modelos de automóviles
- Iluminación automotriz Philips en su máximo nivel de calidad

Destacados

Brillo para mejorar la visión

+160%

Conducir en la oscuridad es difícil, por lo tanto, confías en tus faros delanteros. Tanto la visión frontal como la periférica son importantes para mejorar tus capacidades de conducción y manejar en forma más segura. Gracias a la tecnología SafeBeam, los faros delanteros Philips Ultinon LED te permiten mejorar la visibilidad en hasta un 160 %. Una vez que experimentes este efecto similar a la luz del día, no querrás otra luz que no sea LED. Cuanto más puedas ver, mejor conducirás, más rápido reaccionarás y más seguro estarás. Así que no dejes que la oscuridad gane, escoge Philips y comienza a conducir por la noche con mayor confianza y control.

Luz blanca brillante y pura

6200 K

Con una alta temperatura del color de hasta 6200 K, los faros delanteros LED Philips Ultinon producen un haz de luz blanca y brillante, similar a la luz diurna. Con una visión más clara, podrás detectar mejor los obstáculos y tomar la vía perfecta cuando

conduzcas. Además, como no tienes que forzar los ojos para ver el terreno al frente, las luces brillantes permiten una conducción nocturna más cómoda y emocionante.

Focos LED para faros delanteros de gran duración



Buscas unos faros delanteros luminosos y elegantes, pero no quieres seguir reemplazando los focos malos. Esa es una debilidad importante de los faros delanteros convencionales; cuanto más potente es la luz, más corta es su vida útil. Las luces LED duran mucho más y los productos LED Philips Ultinon con administración de calor AirFlux son mucho más duraderos: pueden funcionar durante 8 años, como máximo.

Diseño compacto

En las luces LED Philips Ultinon se utiliza un nuevo diseño de foco que integra el sistema electrónico de la caja controladora en la estructura. Una caja controladora es el núcleo de una luz LED: controla aspectos de rendimiento, como potencia y salida de luz. En otras soluciones de actualizaciones LED del mercado la caja controladora está en la parte exterior de la estructura LED. Los LED Philips Ultinon la integran en la estructura para crear un diseño optimizado que utiliza el menor espacio posible. Un tamaño optimizado de LED es clave, ya que varias ópticas son muy pequeñas. El diseño compacto de los LED

Philips Ultinon permite que puedan adaptarse a una amplia variedad de modelos de autos y que los mecánicos especializados puedan instalarlas con facilidad.

Calidad de nivel automotriz

La iluminación de Philips, tecnológicamente avanzada, es famosa en el sector automotor y lo ha sido por más de 100 años. Los productos de calidad automotriz de Philips se diseñan y elaboran según estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO pertinentes), lo que da como resultado estándares altos y constantes de producción. Los principales fabricantes de automóviles eligen lámparas Philips, porque cuando las compran, obtienen calidad, iluminación brillante y potente, un rendimiento de haz preciso y un estilo de alta tecnología. Disfruta de una conducción más segura y fluida.

Instalado en un dos por tres.

Dado que están diseñados para una instalación sencilla en vehículos compatibles, los conductores con experiencia en mantenimiento podrán actualizar los faros delanteros compatibles fácilmente. Sin embargo, recomendamos que tus nuevos faros delanteros LED Philips los instalen mecánicos especializados: ellos se asegurarán de que estés listo para partir. Aunque estos faros delanteros son compatibles con una amplia gama de modelos de automóviles existentes, no todos los tipos de automóviles los admiten.

Para faros delanteros con reflectores

Las luces LED-HL [~H7] Philips Ultinon están diseñadas para los faros delanteros con reflectores. No se recomiendan para sistemas de faros delanteros con proyector.

Especificaciones

Datos del empaque

Tipo de empaque: X2
EAN1: 8727900398618
EAN3: 8727900398625

Descripción del producto

Tecnología: LED
Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
Alcance: LED Ultinon
Tipo: [-H7]
Homologación ECE: NO
Base: PX26d

Denominación del tipo LED: LED-HL [-H7]

Características técnicas: Controlador electrónico integrado

Características eléctricas

Potencia: 14 W
Voltaje: 12 V

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Estilo
Características destacadas del producto:
Siguiente nivel de luz blanca

Características de la luz

Temperatura color: Hasta 6200 K
Lúmenes: 1100

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 11972ULWX2
Código de solicitud: 39861831

Duración

Duración: Hasta 8 años

