



Philips Vision Moto
Světlomety pro motocykly

Typ žárovky: S3

Balení: 1 kus
12 V, 15 W

12008C1



Bezpečný pocit, bezpečná jízda

Až o 30 % lepší vidění

Poskytují až o 30 % lepší vidění oproti běžným žárovkám. Díky vylepšenému výkonu žárovek Vision Moto mohou řidiči motocyklu vidět dále a za výhodnou cenu. Žárovky Vision Moto zaručí větší bezpečnost!

Nejúspornější volba

- Volba nejlepší hodnoty
- Až o 30 % lepší vidění

Nejmodernější technologie

- Philips je volbou velkých výrobců motocyklů.
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Až o 30 % lepší vidění oproti běžné žárovce

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla

PHILIPS

Specifikace

Údaje na obalu

- Typ balení: C1
- EAN1: 8711500773944
- EAN3: 8711500779335

Charakteristika světla

- Lumeny: 240

Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Lepší vidění
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 30 % lepší vidění

Popis výrobku

- Označení: Vision Moto S3
- Řada: Vision Moto
- Technologie: Halogenové
- Základna: P26s
- Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla
- Typ: S3

Životnost

- Životnost: Až 110 h

Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 15 W

Informace pro objednávání

- Objednávací kód: 77394430
- Zadávací kód: 12008C1

Informace na obalu výrobku

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 211,67 g
- Výška: 7,6 cm
- Délka: 4,55 cm
- Šířka: 4,55 cm

Informace na vnějším balení

- Výška: 7,8 cm
- Délka: 23,8 cm
- Šířka: 9,3 cm

12008C1

Přednosti

Nejlepší kvalita



Světla Philips Vision Moto jsou volbou pro jezdce, kteří hledají úsporné řešení světel a nejsou ochotní slevit z bezpečnosti. Motocyklové žárovky nabízejí o 30 % lepší vidění na silnici než obvyklé světlo.

Homologace ECE

Divize Philips Automotive si klade za cíl stále vyrábět ty nejlepší výrobky a poskytovat ty nejlepší služby ve své třídě na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb. Naše výrobky jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a jsou testovány podle těch nejnáročnějších specifikací, které maximálně zvyšují bezpečnost a pohodlí jízdy našich zákazníků. Celá naše výroba je velmi pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE.

Větší projekce světelného paprsku

Žárovky Philips Vision Moto nabízí až o 30 % lepší vidění na silnici a představují skvělou volbu pro motocyklisty, kteří touží po světelném výkonu a bezpečnosti. Díky lepšímu světelnému výstupu mohou jezdci rychleji reagovat na překážky a předejít tak nehodám.

Volba výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemenné sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu. Žárovky Philips vyrobené z křemenného skla (vlákno 2 650° C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemenné sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo.



Datum vydání 2018-07-03

Verze: 10.0.1

12 NC: 8670 001 22266

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com