

PHILIPS

Конвенционални
интериорни и сигнални


Vision

Тип крушка: H20W

Опаковка от: 10

12 V, 20 W

12025CP



Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно Сигнални лампи на Philips

Нашите сигнални лампи са изборът на основните производители на коли. Те предлагат най-доброто в класа си качество на конкурентни цени.

Производител на оригинално оборудване

- Philips е изборът на основните производители на автомобили
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

Акценти

Избор на производител на коли



В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси

светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Спецификации

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 10 W

Данни за опаковката

EAN3: 8727900371154

EAN1: 8711500876003

Тип опаковка: CP

Описание на продукта

Приложение: Задна позиция/светлина за паркиране

База: BA9s

Обозначение: H10W - H20W - H5W

Хомологация ECE: HE

Обхват: Стандартен

Технология:

Конвенционален

Тип: H20W

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 0,58 кг

Височина: 11,6 см

Дължина: 16,9 см

Ширина: 10,4 см

Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка: 1

МОQ (за професионалисти): 50

Брутно тегло на бройка: 2,9 гр

Нето тегло на бройка: 2,75 гр

Информация за поръчка

Код за поръчка: 87600328

Въвеждане на поръчка: 12025CP

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Стандартен

