

PHILIPS

Lâmpada convencional
interna e de sinalização

Vision

Tipo de lâmpada: H6W

Embalagem com: 10

12 V, 6 W

12036CP



Sinta-se seguro, dirija com segurança

Luzes de sinalização Philips

Nossas luzes de sinalização são a escolha dos principais fabricantes de automóveis. Elas oferecem a melhor qualidade do mercado a um preço competitivo.

Fabricante de peças originais

- A Philips é a preferida das principais montadoras
- Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as funções
- Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

Destaques

Escolhido pelas montadoras



Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando tecnologias que se tornaram padrão nos carros modernos. Atualmente, um a cada dois carros na Europa e um a cada três em todo o mundo é equipado com lâmpadas Philips

Projetado para vários usos



Qual lâmpada de 12V para qual função? A oferta automotiva Philips inclui todas as funções específicas para carro: farol alto ou

baixo, neblina frontal, luz de seta, indicador lateral, luz traseira, luz de freio, luz de ré, luz para neblina posterior, luzes para placa, lanterna frontal/posição posterior, luzes interiores.

Homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.

Características elétricas

Voltagem: 12 V

Potência em watts: 6 W

Informações da embalagem

EAN3: 8727900370676

EAN1: 8711500876034

Tipo da embalagem: CP

Descrição do produto

Aplicação: Luz interna, Lanterna frontal/posição posterior, Luz de ré

Base: BAX9s

Designação: H6W

Homologação ECE

Linha: Vision, Standard

Tecnologia: Convencional

Tipo: H6W

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 0,669 kg

Altura: 11,6 cm

Comprimento: 16,9 cm

Largura: 10,4 cm

Informações do produto fornecido

Quantidade no pacote: 1

Quantidade mínima (para profissionais): 50

Peso bruto por peça: 3,345 g

Peso líquido por peça: 2,6 g

Informações do pedido

Código do pedido: 87603428

Especificações de marketing

Benefícios esperados: Standard

