



Philips WhiteVision
Конвенционални
интериорни и сигнални

H6W
12 V
6 W

12036WHVB2



Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно

Наситен бял ксенонов ефект

Лампите WhiteVision придават интензивен бял ксенонов вид на външните и вътрешни светлини на автомобила ви за първокласно шофьорско изживяване през нощта. Увеличената яркост с 40% по-бяла светлина ги прави идеалната комбинация от стил и безопасност.

Максимална видимост, първокласен вид

- Отчелив лъч с 40% по-бяла светлина
- Първокласно шофьорско изживяване с наситен Хелон ефект

Максимална бяла светлина за по-голям контраст

- Най-добър клас срок на експлоатация за удължено удоволствие при шофиране
- 60% повече светлина за максимална яснота
- Бял ксенонов ефект за изтънчен вид
- По-добър контраст за подобрена видимост и по-безопасно шофиране

Оригинално оборудване, 100% одобрено за пътната мрежа

- Philips снабдява всички основни производители на автомобили
- Лампите за автомобили на Philips са много устойчиви

PHILIPS

Акценти

Отчетлив бял лъч

С 40% по-бяла светлина сигналните светлини и вътрешните лампи на Philips WhiteVision осветяват интериора на колата ви с отчетлив бял лъч, който незабавно елиминира тъмнината. Първокласен лъч за първокласно шофьорско изживяване.


Бял ксенонов ефект

WhiteVision придава на фаровете на вашата кола първокласен вид, който притежава всеки изтънчен автомобил.

60% повече светлина

60% по-добро светлоотдаване, което ви придава видимост пред другите участници на пътя. Повишава безопасността, като им осигурява повече време за реакция на потенциални рискове.

Най-добър клас срок на експлоатация



Предните фарове на Philips WhiteVision (налични в H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) са проектирани за по-добра издръжливост. Предоставят ви дълъг и надежден срок на експлоатация от 450 часа*. Това е в пъти повече от предложенията на конкуренцията. Това ще доведе до по-малко смени и повече стойност за вашите пари. (*H4 и H7, тествани на 13,2V стандартно напрежение)

Изборът на автомобилните производители

Philips е известен с най-технологично напредналите решения за светлина на автомобила. Една от две коли в Европа е оборудвана със светлини на Philips – най-добрият избор за производителите на автомобили.

Високо качество, висока устойчивост

Кварцовото UV стъкло е по-здравот от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира риска от ранна повреда. Лампите за автомобили с кварцово UV стъкло на Philips позволяват повишено налягане във вътрешността на лампата, за да се генерира по-мощна светлина и удължен срок на експлоатация.

Първокласно шофьорско изживяване

Надминавайки всички сини лампи за автомобил на пазара, фаровете на Philips WhiteVision са правилният избор за шофьори, които имат желание да шофират със стил, без да правят компромиси с безопасността. С цветова температура от ксенонови предни фарове и стилен бял фасунга. WhiteVision е най-добрата актуализация за вашите главни фарове. Патентованата от Philips технология за покрития от трето поколение е един еволюционен шедевър.

По-добър контраст, по-безопасно шофиране

Максималното количество бяла светлина при включени габарити или стопове ви предоставя по-добър контраст, за да се различава вашият автомобил от останалите, като така можете да се насладите на по-приятно шофьорско изживяване.

Спецификации

Описание на продукта

- Технология: Халогенни
- Тип: H6W
- Обхват: WhiteVision
- Хомологация ECE: DA
- База: BAX9s
- Обозначение: H6W 12036 WHV 12V 6W BAX9
- Напрежение: 12 V
- Мощност: 6 W
- Приложение: Отвътре, Задна позиция/светлина за паркиране, Светлина за обръщане

Експлоатационен срок

- Живот: 500 ч

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: 12036WHVB2
- Код за поръчка: 37467430

Данни за опаковката

- EAN1: 8727900374674
- EAN3: 8727900374681
- Тип опаковка: B2

Информация за опакован продукт

- Брутно тегло на бройка: 2 гр
- Количество стоки в опаковка: 2
- MOQ (за професионалисти): 20
- Височина: 12,9 см
- Дължина: 6,7 см
- Ширина: 2,7 см
- Нето тегло: 9,9 гр

Информация за външната опаковка

- Нето тегло на бройка: 0,052 гр
- Височина: 13 см
- Дължина: 15 см
- Ширина: 13,5 см
- Брутно тегло на бройка: 0,198 кг

Маркетингови характеристики

- Очаквани ползи: Стил
- Акцент за продукта: Наситен бял ксенонов ефект

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 3100 K
- Лумена: 125+/-12%



Дата на издаване
2017-07-12

Версия: 1.0.1

12 NC: 8670 001 33842

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com