

# PHILIPS

Standard-Signal- und  
-Innenbeleuchtung

VisionPlus

Lampentyp: W5W

Packung mit: 2

12 V, 21 W

12040VPB2



## Sicher unterwegs

### Erstklassige Qualität mit besserer Sichtbarkeit

VisionPlus Lampen erzeugen eine stärkere Lichtleistung im Vergleich zu herkömmlichen Lampen. VisionPlus ist für sicherheitsbewusste Fahrer die richtige Wahl, wenn es um Leistung geht, und dank der hohen Leistung und dem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis auch die richtige Option für anspruchsvolle Fahrer.

#### **Erhöhte Sicht**

- Leistungsstärkeres Licht

#### **Erstausrüster**

- Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.
- Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen
- Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation


# Besonderheiten

## Vom Automobilhersteller empfohlen



Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

## Für mehrere Verwendungszwecke ausgelegt



Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht,

Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

## ECE-Homologation

Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

## Leistungsstärkeres Licht

Dank des leistungsstärkeren Lichts sind Bremslichter früher sichtbar. Der Bremsweg des nachfolgenden Fahrzeugs kann um bis zu 3 Meter bei 100 km/h verringert werden.

# Daten

## Elektrische Eigenschaften

Spannung: 12 V

Wattleistung: 6 W

## Lebensdauer

Lebensdauer: Bis zu 1500 Stunden

## Lichteigenschaften

Lumen: 84 lm

## Verpackungsdaten

EAN3: 8711559524184

EAN1: 8711559524160

Verpackungsart: B2

## Produktbeschreibung

Anwendungsbereich: Einrichtung

Socket: W2,1x9,5d

Bezeichnung: WBT10

ECE-Homologierung: NO

Produktreihe: VisionPlus

Technologie: Konventionell

Typ: WB T10

## Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 0,195 kg

Höhe: 12 cm

Länge: 14,5 cm

Breite: 12 cm

## Produktinformationen

Packungsmenge: 2

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 20

Höhe: 13,5 cm

Länge: 0,95 cm

Nettogewicht pro Stück: 1,13 g

Breite: 9,5 cm

## Bestellinformationen

Bestellcode: 52416030

## Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht

