

# PHILIPS

Lampadina per interni  
e di segnalazione

VisionPlus

Tipo di lampadina: W5W

Confezione da: 2

12 V, 21 W

12040VPB2



## Sentiti al sicuro, guida con sicurezza Qualità superiore e migliore visibilità

Le lampadine VisionPlus offrono un'emissione luminosa più potente rispetto ai prodotti standard e, pertanto, rappresentano la scelta ideale per i guidatori responsabili. Offrendo prestazioni elevate e valore eccellente, soddisfano anche i guidatori più esigenti.

### Visibilità potenziata

- Emissione luminosa più potente

### Produttore di equipaggiamento di primo impianto

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche
- Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni
- Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE



# In evidenza

## La scelta delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

## Ideata per più usi



Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante,

anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo

## Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

## Emissione luminosa più potente

Le luci degli stop sono visibili prima grazie a un fascio luminoso più potente. La distanza di arresto del veicolo che segue può essere ridotta fino a 3 metri a 100 km/h.

# Specifiche

## Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Potenza effettiva (W): 6 W

## Durata

Durata: Fino a 1500 h

## Caratteristiche luce

Lumen: 84 lm

## Dati confezione

EAN3: 8711559524184

EAN1: 8711559524160

Tipo di confezione: B2

## Descrizione del prodotto

Applicazione: Interni

Base: W2,1x9,5d

Nome: WBT10

Omologazione ECE: NO

Gamma: VisionPlus

Tecnologia: Convenzionale

Tipo: WB T10

## Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 0,195 kg

Altezza: 12 cm

Lunghezza: 14,5 cm

Larghezza: 12 cm

## Informazioni prodotto confezionato

Quantità confezione: 2

Ordine minimo (per i professionisti): 20

Altezza: 13,5 cm

Lunghezza: 0,95 cm

Peso netto al pezzo: 1,13 g

Larghezza: 9,5 cm

## Informazioni per effettuare un ordine

Codice per l'ordine: 52416030

## Specifiche di marketing

Benefici attesi: Più luce

