

# PHILIPS

Conventionele binnenverlichting  
en signalering

VisionPlus

Type lamp: W5W

Verpakking van 2

12 V, 21W

12040VPB2



## Veiligheid boven alles

Superieure kwaliteit en verbeterde zichtbaarheid

VisionPlus-lampen geven een krachtiger wit licht vergeleken met standaardlampen. VisionPlus is de krachtige keuze voor veiligheidsbewuste automobilisten. Met uitstekende prestaties en een uitstekende prijs, is dit de juiste keuze voor veeleisende bestuurders.

### Betere zichtbaarheid

- Krachtigere lichtopbrengst

### Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

## Kenmerken

### Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

### Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto:

groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

### ECE-goedkeuring

De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

### Krachtigere lichtopbrengst

Remverlichting is eerder zichtbaar dankzij een krachtigere lichtopbrengst. De remafstand van de achterligger kan bij 100 km/u met 3 meter worden verkleind.

### Elektrische kenmerken

**Voltage:** 12 volt

**Wattage:** 6 W

### Levensduur

**Levensduur:** Tot 1500 uur

### Lichtkenmerken

**Lumen:** 84 lm

### Gegevens van de verpakking

**EAN3:** 8711559524184

**EAN1:** 8711559524160

**Verpakkingstype:** B2

### Productbeschrijving

**Toepassing:** Interieur

**Voet:** W2,1x9,5d

**Aanduiding:** WBT10

**ECE-goedkeuring:** NO

**Collectie:** VisionPlus

**Technologie:** Conventioneel

**Type:** WB T10

### Verpakkingsinformatie

**Brutogewicht per stuk:** 0,195 kg

**Hoogte:** 12 cm

**Lengte:** 14,5 cm

**Breedte:** 12 cm

### Verpakkingsinformatie

**Verpakkingshoeveelheid:** 2

**Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals):** 20

**Hoogte:** 13,5 cm

**Lengte:** 0,95 cm

**Nettogewicht per stuk:** 1,13 g

**Breedte:** 9,5 cm

### Bestelinformatie

**Bestelcode:** 52416030

### Marketingspecificaties

**Verwachte voordelen:** Meer licht

