

PHILIPS

Conventionele binnenverlichting
en signalering

VisionPlus

Type lamp: W5W

Verpakking van 2

12 V, 21W

12040VPB2



Veiligheid boven alles

Superieure kwaliteit en verbeterde zichtbaarheid

VisionPlus-lampen geven een krachtiger wit licht vergeleken met standaardlampen. VisionPlus is de krachtige keuze voor veiligheidsbewuste automobilisten. Met uitstekende prestaties en een uitstekende prijs, is dit de juiste keuze voor veeleisende bestuurders.

Betere zichtbaarheid

- Krachtigere lichtopbrengst

Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Kenmerken

Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto:

groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

ECE-goedkeuring

De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Krachtigere lichtopbrengst

Remverlichting is eerder zichtbaar dankzij een krachtigere lichtopbrengst. De remafstand van de achterligger kan bij 100 km/u met 3 meter worden verkleind.

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 6 W

Levensduur

Levensduur: Tot 1500 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 84 lm

Gegevens van de verpakking

EAN3: 8711559524184

EAN1: 8711559524160

Verpakkingstype: B2

Productbeschrijving

Toepassing: Interieur

Voet: W2,1x9,5d

Aanduiding: WBT10

ECE-goedkeuring: NO

Collectie: VisionPlus

Technologie: Conventioneel

Type: WB T10

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,195 kg

Hoogte: 12 cm

Lengte: 14,5 cm

Breedte: 12 cm

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid: 2

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 20

Hoogte: 13,5 cm

Lengte: 0,95 cm

Nettogewicht per stuk: 1,13 g

Breedte: 9,5 cm

Bestelinformatie

Bestelcode: 52416030

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht

