

PHILIPS

Konwencjonalna żarówka
wewnętrzna i sygnalizacyjna

VisionPlus

Rodzaj źródła światła: W5W

Liczba sztuk w opakowaniu: 2

12 V, 21 W

12040VPB2



Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie Doskonała jakość i zwiększona widoczność

Żarówki VisionPlus emitują silniejszy strumień świetlny niż standardowe żarówki. Zapewniają doskonałe parametry pracy kierowcom, którym zależy na bezpieczeństwie. Charakteryzują się wysoką wydajnością i optymalną ceną — właśnie tego szukają wymagający kierowcy.

Lepsza widoczność

- Mocniejszy strumień świetlny

Producent oryginalnego wyposażenia

- Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
- Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań
- Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE



Zalety

Wybór producentów samochodów



Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży oświetlenia samochodowego, wprowadzając innowacje technologiczne, które stają się standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi samochód w Europie oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Zaprojektowane do wielokrotnego użytku



Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego zastosowania? W ofercie firmy Philips znajdują się żarówki do wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich jak: światła

drogowe, światła mijania, przednie światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przednie, kierunkowskazy boczne, kierunkowskazy tylne, światła stopu, światła cofania, tylne światła przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie wnętrza.

Homologacja ECE

Produkty i usługi motoryzacyjne firmy Philips uważane są za najlepsze w swojej klasie na rynku producentów oryginalnego wyposażenia oraz rynku posprzedażnym. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami, aby maksymalnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa i wygody naszych klientów. Wszystkie produkty z naszej oferty są skrupulatnie testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami norm ECE. To po prostu jakość, której możesz zaufać.

Mocniejszy strumień świetlny

Dzięki większej mocy strumienia świetlnego światła stopu są widoczne wcześniej. Pojazd jadący z tyłu może przy prędkości 100 km/godz. zahamować na dystansie krótszym nawet o 3 metry.

Dane techniczne

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V

Moc: 6 W

Czas eksploatacji

Trwałość: Maks. 1500 h

Właściwości światła

Lumeny: 84 lm

Dane opakowania

EAN3: 8711559524184

EAN1: 8711559524160

Rodzaj opakowania: B2

Opis produktu

Zastosowanie: Wnętrze

Podstawa: W2,1x9,5d

Oznaczenie: WBT10

Homologacja ECE: NIE

Seria: VisionPlus

Technologia: Konwencjonalne

Typ: WB T10

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 0,195 kg

Wysokość: 12 cm

Długość: 14,5 cm

Szerokość: 12 cm

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 2

Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 20

Wysokość: 13,5 cm

Długość: 0,95 cm

Waga netto na sztukę: 1,13 g

Szerokość: 9,5 cm

Informacje dotyczące zamówień

Kod zamówienia: 52416030

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Więcej światła

