

PHILIPS

Стандартные лампы для
салона и сигнальные лампы

Vision

H27W/2

12 В

27 Вт

12060C1



Безопасность и уверенность на дороге Сигнальные лампы Philips

Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение основные производители автомобилей.
Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

Основные особенности

Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Многokrатное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние

противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Характеристики

Электрические характеристики

напряжение: 12 В
мощность в ваттах: 27 Вт

Срок службы:
Срок службы: 300 часов

световые характеристики

Люмен: 477 лм

Информация об упаковке

EAN1: 8711559528571
EAN3: 8727900370805
Тип упаковки: C1

Описание изделия

Применение: Передний противотуманный свет
База: PGJ13
Обозначение: H27W/2
Соответствие нормам ECE: DA
Модельный ряд: Vision
Технология:
Обычная лампа
Тип: H27W/2

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 4,03 кг
высота: 14,5 см
Длина: 38 см
ширина: 38 см

Информация об упакованном продукте

Количество упаковок: 1
Минимальный заказ (профессиональное применение): 10
Вес брутто одного изделия: 20,15 г
высота: 6,5 см
Длина: 3,5 см
Вес нетто одного изделия: 12,6 г
ширина: 3,5 см

Информация для заказа

Номер заказа: 52857173

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Больше света

