



Philips Standard
Traditionella interiör- och
signallampor

H27W/2
12 V
27 W

12060C1



Känn dig trygg, kör säkert

Philips standardlampor

Våra strålkastarlampor är förstahandsvalet för alla stora biltillverkare. De har klassledande kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Tillverkare av originalutrustning

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Brett utbud 12V-lampor

- Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Kvalitetsstandarder enligt ECE-regler

- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Byt lamporna parvis

- Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

PHILIPS

Specifikationer

Elektriska specifikationer

- Spänning: 12 V
- Wattal: 27 W

Förpackningsinformation

- EAN1: 8711559528571
- EAN3: 8727900370805
- Förpackningstyp: C1

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Främre dimljus
- ECE-certifierad
- Sortiment: Standard
- Teknik: Halogen
- Typ: H27W/2
- Bas: PGJ13
- Beteckning: 12060C1

Förpackningsinformation

- Bruttovikt per del: 0,202 kg

- Höjd: 7 cm
- Längd: 18,5 cm
- Bredd: 7,5 cm

Produktinformation i förpackning

- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesmän): 10
- Bruttovikt per del: 17,06 g
- Höjd: 6,5 cm
- Längd: 3,5 cm
- Nettovikt per del: 12,6 g
- Bredd: 3,5 cm

Beställningsinformation

- Beställningspost: 12060C1
- Beställningskod: 52857130

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Standard
- Produktbeskrivning: Philips standardlampor

12060C1

Funktioner

Biltillverkarens val



I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard för moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt sett utrustad med Philips-belysning.

ECE-certifiering

Vi erbjuder förstklassiga Philips-produkter och tjänster för fordon på eftermarknaden. Våra produkter tillverkas av material av högsta kvalitet och testas enligt de högsta kraven för att säkerställa våra kunders säkerhet och körkomfort. Hela produktionskedjan är noggrant testad, kontrollerad och certifierad (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000).

Utformad för flera användningsområden

Vilken 12 V-lampa och till vad? Philips Automotive-utbudet har alla bilspecifika funktioner, exempelvis registreringsskyltsljus, bakre parkeringsljus, ljus i handskfacket, inre signallampor och främre parkeringsljus.

Byt lamporna parvis

Vi rekommenderar att du byter ut dem samtidigt så att du får samma belysningsprestanda i båda strålkastarna.



Publiceringsdatum
2016-12-20

Version: 4.0.1

12 NC: 9230 029 17102
EAN: 87 11559 52857 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com