

PHILIPS

Señalización e
interior convencional

Vision

Tipo bombilla: W21W

Pack de: 2

12 V, 21 W

12065B2



Sienta el confort y conduzca seguro Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la elección de los principales fabricantes de automóviles. Ofrecen la mejor calidad de su clase a precios competitivos.

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Amplia gama de bombillas de 12 V para todas las funciones
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE



Destacados

La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada bombilla de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: haz de luz alto

y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Vataje: 21 W

Duración

Duración: Hasta 400 h

Características de la luz

Lúmenes: 460 lm

Datos del empaque

EAN3: 8727900701470

EAN1: 8727900701463

Tipo de empaque: B2

Descripción del producto

Aplicación: Intermitente delantero, Intermitente trasero, Luz de marcha atrás, Luz de freno

Base: W3x16d

Denominación: W21W

Homologación ECE: Sí

Gama: Vision

Tecnología: Convencional

Tipo: W21W

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,343 kg

Altura: 11 cm

Longitud: 19,5 cm

Anchura: 15,3 cm

Información del producto embalado

Cantidad por paquete: 2

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 20

Peso bruto por unidad: 17,15 g

Altura: 13,5 cm

Longitud: 2,65 cm

Peso neto por unidad: 8 g

Anchura: 9,5 cm

Información de solicitud

Código de solicitud: 70146330

Entrada de solicitud: 12065B2

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Más luz

