

PHILIPS

Señalización e interior convencional

Standard

Tipo de lámpara: W 21 W

12 V

21 W; Paquete de: 10

W3x16d



12065CP



Conduzca con seguridad

Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

Fabricante de equipos originales

- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Destacados

Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Datos del empaque

EAN1: 8711500471352

EAN3: 8711500471376

Tipo de empaque: CP

Descripción del producto

Tecnología: Convencional

Aplicación: Indicador frontal, Indicador trasero, Luz de reversa, Luz de frenos, 3ª luz de freno

Alcance: Estándar

Tipo: W21W

Denominación: WB-12065-CI

Base: W3x16d

Homologación ECE: Sí

Marcado ECE: E4 2DT

Características eléctricas

Potencia: 21 W

Voltaje: 12 V

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Mayor duración

Características destacadas del producto:

Calidad de equipos originales

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12065CP

Código de solicitud: 47135273

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 2140 g

Alto: 17,5 cm

Longitud: 27,8 cm

Peso neto por unidad: 1600 g

Ancho: 26,1 cm

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 10,7 g

Alto: 0 cm

Longitud: 0 cm

Peso neto por unidad: 8 g

Ancho: 0 cm

Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 1

