

PHILIPS

Конвенционални
интериорни и сигнални


Vision

Тип крушка: W16W

Опаковка: 2

12 V, 16 W

12067B2



Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно Сигнални лампи на Philips

Нашите сигнални светлини са изборът на големите производители на коли. Те предлагат най-доброто в класа си качество на конкурентни цени.

Производител на оригинално оборудване

- Philips е изборът на основните производители на автомобили
- Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
- Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

Акценти

Избор на производител на коли



В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарти за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips

Предназначени за многократна употреба



Кои лампи от 12 V за коя функция? Предложението на Philips Automotive включва всички специфични функции на автомобила: дълги светлини, къси

светлини, предни фарове за мъгла, преден мигач, страничен мигач, заден мигач, стоп светлина, светлина за заден ход, задни фарове за мъгла, светлини на регистрационния номер, светлина за задна позиция/паркиране, вътрешно осветление.

ECE хомологация

Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат за най-добри в класа си на пазара на производители на оригинално оборудване и на пазара на резервни части. Произведени от висококачествени продукти и тествани според най-високите спецификации, нашите продукти са проектирани за увеличаване на безопасността и комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите изисквания на ECE. С две думи – това е качество, на което можете да се доверите.

Спецификации

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 16 W

Експлоатационен срок

Живот: До 700 ч

Характеристики на светлината

Лумена: 310 lm

Данни за опаковката

EAN3: 8711500756374

EAN1: 8711500756367

Тип опаковка: B2

Описание на продукта

Приложение: Преден индикатор, Задни светлини против мъгла, Заден индикатор, Светлина за заден ход, Страничен индикатор, Стоп светлина, Задна сигнална светлина

База: W2,1x9,5d

Обозначение: W16W

Хомологация ECE: DA

Обхват: Vision

Технология:

Конвенционален

Тип: W16W

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 0,186 кг

Височина: 13 см

Ширина: 13,5 см

Информация за опакован продукт

Количество стоки в опаковка: 2

МОQ (за професионалисти): 20

Брутно тегло на бройка: 9,3 гр

Височина: 12,9 см

Дължина: 6,7 см

Нето тегло на бройка:

1,95 гр

Ширина: 2,7 см

Информация за поръчка

Код за поръчка: 75636730

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина

