

PHILIPS

Señalización e interior convencional

Vision

Tipo bombilla: W16W

Pack de: 2

12 V, 16 W

12067B2



Siente el confort y conduce seguro

Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE



Destacados

La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V?
La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: largas, cortas,

antiniebla delanteras, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de matrícula, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Especificaciones

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Vataje: 16 W

Duración

Duración: Hasta 700 h

Características de la luz

Lúmenes: 310 lm

Datos del embalaje

EAN3: 8711500756374

EAN1: 8711500756367

Tipo de embalaje: B2

Descripción del producto

Aplicación: Intermitente delantero, Luz antiniebla trasera, Intermitente trasero, Luz de marcha atrás, Intermitente lateral, Luz de freno,

Luz trasera

Base: W2,1x9,5d

Denominación: W16W

Homologación ECE: Sí

Gama: Vision

Tecnología: Convencional

Tipo: W16W

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,186 kg

Altura: 13 cm

Anchura: 13,5 cm

Información del producto embalado

Cantidad por paquete: 2

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 20

Peso bruto por unidad: 9,3 g

Altura: 12,9 cm

Longitud: 6,7 cm

Peso neto por unidad: 1,95 g

Anchura: 2,7 cm

Información de solicitud

Código de solicitud: 75636730

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Más luz

