

PHILIPS

Lumini interior și
semnalizare convenționale

Vision

Tip de lampă: W16W

Pachet de: 2

12 V, 16 W

12067B2



Simte-te în siguranță, condu în siguranță Lămpi de semnalizare Philips

Lămpile noastre de semnalizare sunt preferate de producătorii importanți de autovehicule. Oferă cea mai bună calitate la prețuri competitive.

Producător de echipamente originale

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme
- Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcțiile
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Repere

Alegerea producătorilor de mașini



De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovații tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două mașini din Europa și una din trei mașini din lume este echipată cu elemente de iluminare de la Philips

Proiectat pentru utilizare multiplă



Care lampă de 12 V pentru ce funcție? Oferta Philips Automotive include toate funcțiile auto specifice: fază lungă, fază scurtă, lampă de

ceată față, semnalizator față, semnalizator lateral, semnalizator spate, lampă stop, lampă marșarier, lampă de ceată spate, lămpi număr de înmatriculare, poziții spate/lampă de parcare, lămpi interior habitacul.

Omologare ECE

Produsele și serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piața producătorilor de echipamente originale, precum și pe piața pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate și testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranța și confortul clienților noștri aflați la volan. Întreaga gamă de produse este meticolos testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

Specificații

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V

Putere: 16 W

Durată de viață

Durată de viață: Până la 700 h

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 310 lm

Informații ambalaj

EAN3: 8711500756374

EAN1: 8711500756367

Tip ambalaj: B2

Descrierea produsului

Aplicație: Semnalizator față, Lampă de ceată spate, Semnalizator spate, Lampă marșarier, Semnalizator lateral, Lampă stop, Lampă spate

Bază: W2,1x9,5d

Denumire: W16W

Omologare CEE

Gamă: Vision

Tehnologie: Convențional

Tip: W16W

Informații de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 0,186 kg

Înălțime: 13 cm

Lățime: 13,5 cm

Informații despre produsul ambalat

Cantitate per pachet: 2

MOQ (pentru profesioniști): 20

Greutate brută pe unitate: 9,3 g

Înălțime: 12,9 cm

Lungime: 6,7 cm

Greutate netă pe unitate: 1,95 g

Lățime: 2,7 cm

Informații privind comandarea

Cod de comandă: 75636730

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Mai multă lumină

