

# PHILIPS

Стандартные лампы для  
салона и сигнальные лампы

Vision

Тип лампы: W16W

В упаковке: 10

12 В, 16 Вт

12067CP



## Безопасность и уверенность на дороге Сигнальные лампы Philips

Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей.  
Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

### Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

# Основные особенности

## Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

## Многokrатное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние

противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

## Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение.

Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

# Характеристики

## Электрические характеристики

**напряжение:** 12 В

**мощность в ваттах:** 16 Вт

**Срок службы**

**Срок службы:** До 700 ч

## Световые характеристики

**Люмен:** 310 лм

## Информация об упаковке

**EAN3:** 8727900395594

**EAN1:** 8727900395556

**Тип упаковки:** CP

## Описание продукта

**Применение:** Передний указатель поворота, Задний противотуманный фонарь, Задний указатель поворота, Фонарь заднего хода, Боковой указатель поворота,

Стоп-сигнал, Задний фонарь

**Цоколь:** BAU15s

**Обозначение:** W16W

**Соответствие нормам ECE:** DA

**Линейка продукции:** Стандартная лампа

**Технология:**

Обычная лампа

**Тип:** W16W

## Информация об упаковке

**Вес брутто одного изделия:** 1,7 кг

**Высота:** 13,1 см

**Длина:** 28,9 см

**Ширина:** 18,8 см

## Информация об упакованном продукте

**Количество упаковок:** 1

**МОQ (для профессионалов):** 50

**Вес брутто одного изделия:** 8,5 г

**Вес нетто одного изделия:** 1,95 г

## Информация для заказа

**Код для заказа:** 39555673

## Особенности изделия

**Ожидаемые преимущества:** Стандартная лампа

