

# PHILIPS

Стандартные лампы для  
салона и сигнальные лампы

Vision

Тип лампы: PS19W

В упаковке: 1 шт.

12 В, 19 Вт

12085C1



## Безопасность и уверенность на дороге Сигнальные лампы Philips

Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей.  
Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

### Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

## Основные особенности

### Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

### Многokrатное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние

противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

### Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

## Характеристики

### Электрические характеристики

**напряжение:** 12 В  
**мощность в ваттах:** 18 Вт

**Срок службы:**  
**Срок службы:** До 2000 ч

### Световые характеристики

**Люмен:** 350 лм

### Информация об упаковке

**EAN3:** 8727900390988

**EAN1:** 8727900696530

**Тип упаковки:** С1

### Описание продукта

**Применение:** Задний противотуманный фонарь, Габаритный фонарь/стояночный фонарь, Фонарь заднего хода, Дневные ходовые огни

**Цоколь:** PG20/1

**Обозначение:** PS19W

**Соответствие нормам ECE:** ДА

**Линейка продукции:** Стандартная лампа

**Технология:**

Обычная лампа

**Тип:** PS19W

### Информация об упаковке

**Вес брутто одного изделия:** 0,25 кг

**Высота:** 11,8 см

**Длина:** 14,6 см

**Ширина:** 12,2 см

### Информация об упакованном продукте

**Количество упаковок:** 1

**МОQ (для профессионалов):** 10

**Вес брутто одного изделия:** 16,667 г

**Высота:** 6,5 см

**Длина:** 3,5 см

**Вес нетто одного изделия:**

9 г

**Ширина:** 3,5 см

### Информация для заказа

**Код для заказа:** 69653030

### Особенности изделия

**Ожидаемые преимущества:** Стандартная лампа

